

PHILIPS

Sensor de movimento Virgínia

VIRGINIA preto

Preto

À prova de água

17476/30/PN



É sempre recebido em casa com luz

Este sensor de movimento Philips Virginia preto inclui diversas possibilidades de montagem, com uma ampla gama de deteção e cabeça de sensor livre em 2 direções. Defina o sensor de acordo com as suas necessidades e utilize a função de dia/noite exclusiva para desfrutar de noites seguras.

Luz avançada para o exterior

- Sensor de movimento incluído, para comodidade e segurança
- Controlo manual

Características especiais

- Múltiplas possibilidades de montagem

Receba as boas-vindas a casa com luz

- Sensor fácil de configurar
- Carga máxima elevada (1000 W para incandescente, 200 W para LED)

Experimente uma iluminação de exterior simples

- IP44 - Resistente às condições climatéricas
- Materiais sintéticos de alta qualidade

Destques

Sensor de movimento incluído



Inclui um sensor de movimento que lhe dá as boas-vindas quando chega a casa ou avisa quando alguém chega. Quando o sensor deteta movimento, a lâmpada liga-se automaticamente.

Controlo manual

Múltiplas possibilidades de montagem
Sensor fácil de configurar



Um procedimento de configuração simples facilita a seleção do momento em que o sensor automático acende os candeeiros e durante quanto tempo deve mantê-los acesos.

Carga máxima elevada (1000 W para incandescente, 200 W para LED)
IP44 - Resistente às condições climatéricas



Este sensor PIR da Philips foi especialmente concebido para ambientes húmidos ao ar livre. Foi submetido a testes rigorosos para assegurar a sua resistência à água. A classificação IP é descrita por dois números: o primeiro refere-se ao nível de proteção contra pó, o segundo à proteção contra água. Este sensor PIR da Philips foi concebido com a classificação IP44: está protegido contra salpicos de água, sendo ideal para uma utilização geral no exterior.

Materiais sintéticos de alta qualidade

Este sensor PIR da Philips foi concebido especificamente para espaços exteriores. É resistente e foi fabricado para durar em materiais sintéticos de alta qualidade.

Especificações

Design e acabamento

- Cor: Preto
- Material: Plástico

Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Totalmente resistente a intempéries: Sim

Área de jardim

- Área de jardim: Jardim e terraço

Diversos

- Concebida especialmente para: Jardim e terraço
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Acessórios
- EyeComfort: Não
- Funcionalidades adicionais: À prova de água

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,146 kg
- Altura: 9,4 cm
- Comprimento: 7,0 cm
- Largura: 10,4 cm

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Vida útil até: 25.000 h
- Alimentação elétrica: 50 Hz
- LED: Não
- Código IP: IP44
- Classe de proteção: Classe I
- Fonte de luz substituível: Não

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718696176771
- Peso líquido: 0,15 kg
- Peso bruto: 0,23 kg
- Altura: 11,1 cm
- Comprimento: 7,8 cm
- Largura: 10,8 cm



Data de publicação:
2024-11-22
Versão: 0.433

© 2024 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com