

PHILIPS

Focos de solo/
espigão Puled 4,6 W

myGarden

2700 K

Preto

À prova de água



17481/30/PO



Desfrute de um maravilhoso jardim com luz

Este autêntico foco Philips Puled em preto acrescenta encanto ao seu jardim à noite. Projeta uma luz branca quente dando vida ao seu jardim à noite, para um jantar em família ou reuniões ao ar livre.

Modos de luz

- Luz branca quente suave

Combine com o seu estilo exterior

- Concebido para utilização no exterior – à prova de água IP44

Concebido para o exterior

- Alumínio de alta qualidade e vidro verdadeiro

Características especiais

- Cabeça do foco ajustável
- Configuração fácil para todas as aplicações

Decore o seu jardim com luz

- Iluminação para exterior decorativa

Destques

Luz branca quente suave

Crie uma atmosfera confortável com luz branca quente. Uma luz inteligente facilmente adaptada às suas atividades diárias

Concebido para utilização no exterior

Este candeeiro para exterior da Philips foi especialmente concebido para ambientes húmidos ao ar livre. Foi submetido a testes rigorosos para assegurar a sua resistência à água. A classificação IP é descrita por dois números: o primeiro refere-se ao nível de proteção contra pó, o segundo à proteção contra água. Este candeeiro para exterior foi concebido com a classificação IP44: está protegido contra salpicos de água. Este produto é bastante comum e ideal para uma utilização geral no exterior.

Material de elevada qualidade

Este candeeiro Philips foi concebido especificamente para espaços exteriores. Este é resistente e duradouro para iluminar o seu jardim noite após noite. É fabricado em alumínio fundido de alta qualidade e vidro verdadeiro.

Cabeça do foco ajustável



Direcione a luz para onde esta é mais necessária; basta ajustar, rodar ou inclinar a cabeça do foco da lâmpada.

Configuração fácil

Iluminação para exterior decorativa

A iluminação exterior pode melhorar a aparência do seu jardim ou espaço exterior, destacando características apelativas, iluminando caminhos com estilo ou criando o ambiente perfeito para aquelas noites memoráveis com os amigos e a família. Foi por isso que a Philips criou o myGarden, uma gama maravilhosa de iluminação exterior decorativa com requinte e funcionalidade para o ajudar a aproveitar ao máximo o seu espaço exterior com o seu próprio estilo.

Especificações

Design e acabamento

- Cor: Preto
- Material: Alumínio, Vidro

Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Feixes de luz definidos: Sim
- Intensidade regulável: Sim
- Totalmente resistente a intempéries: Sim

Área de jardim

- Área de jardim: Jardim e terraço

Diversos

- Concebida especialmente para: Jardim e terraço
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Espigões/focos para o chão
- EyeComfort: Não
- Funcionalidades adicionais: À prova de água

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,584 kg
- Altura: 10,5 cm
- Comprimento: 9,7 cm
- Largura: 9,7 cm

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Vida útil até: 15.000 h
- Fluxo luminoso total do candeeiro (oculto): 395 lm
- Fluxo luminoso da lâmpada incluída: 395 lm
- Fonte de luz equivalente à lâmpada tradicional de: 50 W
- Tecnologia da lâmpada: LED, 230 V
- Cor da luz: branca quente
- Alimentação elétrica: Entre 220 V e 240 V, 50-60 Hz
- LED: Sim
- Classe energética da fonte de luz incluída: F
- Encaixe/casquilho: GU10

- Potência da lâmpada incluída: 5 W
- Potência máxima da lâmpada de substituição: 5 W
- Código IP: IP44
- Classe de proteção: Classe I
- Fonte de luz substituível: Sim
- Número de fontes de luz: 1

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718696176849
- Peso líquido: 0,67 kg
- Peso bruto: 0,8 kg
- Altura: 21 cm
- Comprimento: 12,5 cm
- Largura: 12,5 cm



Data de publicação:
2024-11-22
Versão: 0.427

© 2024 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify, Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com