

PHILIPS

Plafon Wawel 20
W

Plafons

4000/6500/2700 K

Branco

Regulável; SceneSwitch



31822/31/P5



Iluminação de qualidade para uma casa acolhedora

O plafon Philips myLiving WAWEL LED vem com LED integrado para otimizar o fluxo luminoso e a uniformidade. Controle o brilho de acordo com o seu humor com as funções de memória e regulação gradual.

Efeito de luz

- Distribuição da luz uniforme

Luz LED avançada

- Regulável 2700-6500 K

Economizadora

- Poupa 80% de energia, em comparação com fontes de luz tradicionais

Destques

Distribuição da luz uniforme



Poupa 80% da energia



Capacidade de regulação



Economiza até 80% de energia em comparação com a sua lâmpada tradicional. Permite a recuperação do investimento e poupa o seu dinheiro ano após ano. Por isso, reduza a sua conta de electricidade e comece a poupar agora - basta ligar o interruptor.

Esta lâmpada é regulável. Pode ajustar a luz para a sua cor preferida; de branco quente (2700 K) a branco frio (6500 K).

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior

Design e acabamento

- Cor: White
- Material: Metal, Plástico

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 15.000

Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Cabeça do foco ajustável: Não
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Sim
- Controlo remoto incluído: Não

Características da luz

- Consistência da cor: 6 SDCM
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: <2

Diversos

- Concebida especialmente para: Quarto, Sala de estar, Sala de jantar, Cozinha, Escritório em casa, Garagem
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Plafons
- EyeComfort: Sim
- Funcionalidades adicionais: Regulável, SceneSwitch

Outras características

- Corrente da lâmpada: 160 mA
- Eficiência: 100 lm/W

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,72 kg
- Altura: 6,6 cm
- Comprimento: 38 cm
- Largura: 38 cm

Assistência

- Garantia: 5 ano(s)

Especificações técnicas

- Vida útil até: 20.000 h
- Diâmetro: 380 mm
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 2000
- Cor da luz: 4000/6500/2700
- Alimentação elétrica: CA 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Regulação gradual - Não utilizar com regulador
- LED: Sim
- Código IP: IP20
- Classe de proteção: Classe I

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718696162781
- Peso líquido: 0,72 kg
- Peso bruto: 1,18 kg
- Altura: 42,6 cm
- Comprimento: 7 cm
- Largura: 42,6 cm



Data de publicação:
2024-11-22
Versão: 0.381

© 2024 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com