

PHILIPS

Foco de parede/
teto Runner 2x

Focos de parede/teto

Sem lâmpada

Branco



53092/31/12



Foco de alta qualidade sem lâmpada

Este foco duplo de estilo industrial é pequeno, elegante e simples, e cabe na perfeição em qualquer interior moderno. O compartimento de alumínio fundido branco complementa na perfeição a fonte de luz. Uma peça decorativa fascinante com uma fonte de luz rotativa.

Design de qualidade superior para um efeito de luz ideal

- Cabeça do foco ajustável para flexibilidade máxima

Destaques

Cabeça do foco fácil de ajustar

A cabeça do foco ajustável foi concebida para direcionar a luz para onde mais precisa.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior

Design e acabamento

- Cor: White
- Material: Metal
- Cor do compartimento: Branco

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Feixes de luz definidos: Sim
- LEDs integrados: Não
- Monte o produto fora do alcance: Sim

Diversos

- Concebida especialmente para: Quarto, Sala de estar, Sala de jantar, Cozinha, Escritório em casa, Corredor
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Focos de parede/teto
- EyeComfort: Não

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,825 kg
- Altura: 10,9 cm
- Comprimento: 30,5 cm
- Largura: 9,0 cm

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Fluxo luminoso total do candeeiro: No bulb included
- Alimentação elétrica: AC 220-240
- Classe energética da fonte de luz incluída: sem lâmpada incluída
- Candeeiro compatível com lâmpada(s) da classe: A++ a E
- Número de lâmpadas: 2
- Encaixe/casquilho: GU10
- Potência da lâmpada incluída: 20W
- Potência máxima da lâmpada de substituição: 20
- Código IP: IP20 | Proteção de dedos
- Classe de proteção: Classe I – Com ligação à terra
- Fonte de luz substituível: Sim
- Código de proteção de entrada: IP20 | Proteção de dedos
- Número de fontes de luz: 2
- Classe de proteção IEC: Classe de segurança I

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718291487944
- Peso líquido: 0,83 kg
- Peso bruto: 0,95 kg
- Altura: 31,6 cm
- Comprimento: 10,2 cm
- Largura: 10,9 cm



Data de publicação:
2025-08-30
Versão: 0.406

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com