

PHILIPS

Foco de parede/
teto Limbali 4x

Focos de parede/teto

Sem lâmpada

Níquel



8718696133224



A acentuação no estilo

Inclua este prático foco Philips na sua casa. Escolha uma lâmpada LED Philips GU10 que combine com o estilo do seu foco e garanta uma luz de alta qualidade e longa duração.

Fácil de utilizar

- Cabeça do foco ajustável
- Sem lâmpada incluída

Alta qualidade

- Material de alta qualidade e de longa duração

Características especiais

- Para qualquer divisão no interior

Destques

Cabeça do foco ajustável



Direcione a luz para onde esta é mais necessária, bastando para isso ajustar, rodar ou inclinar a cabeça do foco da lâmpada.

Sem lâmpada incluída

Esta luminária é fornecida sem lâmpada, o que lhe permite escolher o fluxo luminoso mais adequado à divisão e à sua preferência. A escolha de uma lâmpada LED da Philips irá garantir um fluxo luminoso de alta qualidade e longa duração.

Material de alta qualidade e de longa duração

Este foco é fabricado em materiais de alta qualidade e de longa duração com acabamento superior. Desta forma, é garantido um produto sólido e de longa duração que irá melhorar e iluminar a sua casa por muitos anos.

Para qualquer divisão no interior

Totalmente funcional e, em simultâneo, muito elegante, este foco da Philips dará um toque decorativo a qualquer divisão da sua casa.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior

Design e acabamento

- Cor: Níquel
- Material: Metal

Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Cabeça do foco ajustável: Sim
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- Controlo remoto incluído: Não

Características da luz

- Tempo de aquecimento até 60% de luz: <2

Diversos

- Concebida especialmente para: Quarto, Sala de estar, Sala de jantar, Cozinha, Escritório em casa, Corredor
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Focos de parede/teto
- EyeComfort: Não

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,51 kg
- Altura: 13 cm
- Comprimento: 69 cm
- Largura: 8 cm

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Fluxo luminoso total do candeeiro:
No bulb included
- Alimentação elétrica: CA 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
- LED: Não
- Encaixe/casquilho: GU10
- Potência da lâmpada incluída: 50W
- Potência máxima da lâmpada de substituição: 50 W
- Código IP: IP20
- Classe de proteção: Classe I

- Fonte de luz substituível: Sim
- Número de fontes de luz: 4

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718696133224
- Peso líquido: 0,5 kg
- Peso bruto: 0,72 kg
- Altura: 70 cm
- Comprimento: 9 cm
- Largura: 10 cm
- Número de material (12NC):
915005221901



Data de publicação:
2024-06-19
Versão: 0.193

© 2024 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.