

PHILIPS

Foco de encastrar
Donegal

Luzes encastradas

Sem lâmpada

Cobre e latão

8718696160930



Crie o estilo de luz certo

O foco encastrado Philips Donegal é fabricado a partir de material de alta qualidade, sem poeira nem ferrugem, para uma manutenção sem esforço. Escolha uma lâmpada LED GU10 da Philips que combine com o estilo do seu foco e garanta uma luz de alta qualidade e longa duração.

Fácil de utilizar

- Cabeça do foco ajustável

Desenhado para a sua sala de estar e quarto

- Sem poeira, sem ferrugem

Alta qualidade

- Fácil de limpar

Destques

Cabeça do foco ajustável



Direcione a luz para onde esta é mais necessária, bastando para isso ajustar, rodar ou inclinar a cabeça do foco da lâmpada.

Fácil de limpar

Os materiais regulares e fáceis de limpar permitem que a sua casa esteja sempre atrativa, desde o chão ao teto.

Sem poeira, sem ferrugem

O material de superfície especial sem poeira, sem ferrugem deste foco encastrado minimiza a acumulação de pó e garante a longa vida do seu produto.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior

Design e acabamento

- Cor: Cobre e bronze
- Material: sintético

Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Não
- Controlo remoto incluído: Não

Características da luz

- Tempo de aquecimento até 60% de luz: <2

Diversos

- Concebida especialmente para: Quarto, Sala de estar, Sala de jantar, Cozinha, Escritório em casa
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Luzes encastradas
- EyeComfort: Não

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,248 kg
- Comprimento do recorte: 7.0 cm
- Largura do recorte: 7.0 cm
- Altura: 4 cm
- Comprimento: 9 cm
- Largura: 9 cm

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Alimentação elétrica: CA 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Sim
- LED: Sim
- Código IP: IP20
- Classe de proteção: Classe II

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718696160930
- Peso líquido: 0,25 kg
- Peso bruto: 0,36 kg
- Altura: 308 mm
- Comprimento: 103 mm
- Largura: 53 mm
- Número de material (12NC): 915005423931



Data de publicação:
2024-06-28
Versão: 0.181

© 2024 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com