



8718696775035





As Lâmpadas LED transparentes tipo chama dão um brilho maravilhoso à sua casa

Formatos familiares que adora. Oferecem o aspeto clássico das lâmpadas incandescentes, ao mesmo tempo que utilizam cerca de 80% menos de energia. O ângulo de feixe largo permite uma distribuição geral e perfeita da luz.

Luz de alta qualidade

· Concebidos para o conforto dos seus olhos

Selecionar para uma solução sustentável

· Economiza até 90% de energia

Crie a iluminação certa para a sua casa

· Perfeita para iluminação geral de divisões

Destaques

Concebida para o conforto dos seus olhos



É fácil ver como a iluminação demasiado agressiva pode causar fadiga ocular. Se for demasiado brilhante, produz um efeito de encadeamento. Se for demasiado suave, sentirá uma cintilação. Agora pode iluminar suavemente o seu

mundo com LEDs concebidos para serem confortáveis para os olhos e criarem o ambiente perfeito na sua casa.

Economiza até 90% de energia



Desfrute da poupança de energia dos LEDs sem sacrificar qualidade de luz. Poupe instantaneamente mais de 90% de energia substituindo as suas atuais lâmpadas de halogéneo ou incandescentes

Perfeita para iluminação geral



Iluminação moderna com lâmpadas convencionais LED da Philips para iluminação geral, perfeita para iluminação geral de divisões.

Especificações

Características da lâmpada

- · Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Chama não direcional
- · Casquilho: E14
- · Intensidade regulável: Não
- Acabamento da lâmpada: Transparente
- · Material da lâmpada: Vidro

Dimensões da lâmpada

Altura: 9,7 cmLargura: 3,5 cm

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 20.000
- · Vida útil nominal: 15.000 h

Ambiental

 Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC):80
- Temperatura da cor: 2700 K
- · Fluxo luminoso nominal: 470 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: luz total instantânea

Diversos

- EyeComfort: Sim
- Inovações LED: EyeComfort

Outras características

· Eficiência: 109 lm/W

Informações da embalagem

EAN: 8718696775035EOC: 871869677503500

• Título do produto: LED classic 40W B35 E14 WW CL ND 6CT/4

Consumo de energia

Fator de potência: 0.41Tensão: 220-240 VPotência: 4,3 W

Potência equivalente: 40 W
Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): F

Dimensões e peso do produto

· Comprimento: 9,7 cm

Especificações técnicas

• Frequência: 50-60 Hz

· Número de registo EPREL: 387402

Dimensões e peso da embalagem

• EAN/UPC - produto: 8718696775035

Peso líquido: 0,22 kg
Peso bruto: 0,39 kg
Altura: 11,4 cm
Comprimento: 6,1 cm

· Largura: 16,9 cm



Data de publicação: 2025-04-12 Versão: 0.1201 © 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.