

PHILIPS

Lâmpada de filamento
transparente 60 W A60
E27 x6

LED

2700 K

806 lm

15.000 h

Intensidade não regulável



8718696775059



Uma lâmpada única

Formatos familiares que adora. Oferecem o aspeto clássico das lâmpadas incandescentes, ao mesmo tempo que utilizam cerca de 80% menos de energia. O ângulo de feixe largo permite uma distribuição geral e perfeita da luz.

Luz de alta qualidade

- Concebidos para o conforto dos seus olhos

Selecionar para uma solução sustentável

- Melhor para a sua carteira e o planeta

Crie a iluminação certa para a sua casa

- Perfeita para iluminação geral de divisões

Destques

LEDs delicados para os seus olhos



É fácil ver como a iluminação demasiado agressiva pode causar fadiga ocular. Se for demasiado brilhante, produz um efeito de encadeamento. Se for demasiado

suave, sentirá uma cintilação. Agora pode iluminar suavemente o seu mundo com LEDs concebidos para serem confortáveis para os olhos e criarem o ambiente perfeito na sua casa.

Poupança de energia de até 90%

A tecnologia LED permite poupar até 90% de energia em comparação com uma lâmpada convencional. Portanto, compensa o investimento e poupa-lhe dinheiro ano após ano. E também ajuda a proteger o ambiente.

Perfeita para iluminação geral



Iluminação moderna com lâmpadas convencionais LED da Philips para iluminação geral, perfeita para iluminação geral de divisões.

Especificações

Características da lâmpada

- Formato: Lâmpada
- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Lâmpada não direcional
- Casquilho: E27
- Tipo de vidro: Transparente
- Intensidade regulável: Não
- Acabamento da lâmpada: Transparente
- Material da lâmpada: Vidro

Dimensões da lâmpada

- Altura: 10,6 cm
- Largura: 6 cm

Design e acabamento

- Material: Vidro

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 20.000
- Vida útil nominal: 15.000 h

Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Características da luz

- Color rendering index (CRI): 80
- Temperatura da cor: 2700 K
- Fluxo luminoso nominal: 806 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: luz total instantânea

Diversos

- EyeComfort: Sim
- Inovações LED: EyeComfort

Outras características

- Eficiência: 115 lm/W

Informações da embalagem

- Família de produtos: LED clássico, EyeComfort
- EAN: 8718696775059
- EOC: 871869677505900
- Título do produto: LED classic 60W A60 E27 WW CL ND 6CT/4

Consumo de energia

- Fator de potência: 0,51
- Tensão: 220-240 V
- Potência: 7 W
- Potência equivalente: 60 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): E

Dimensões e peso do produto

- Comprimento: 10,4 cm

Especificações técnicas

- Frequência: 50-60 Hz
- Número de registo EPREL: 1825154

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718696775059
- Peso líquido: 0,18 kg
- Peso bruto: 0,29 kg
- Altura: 11,5 cm
- Comprimento: 12,7 cm
- Largura: 18,9 cm
- Número de material (12NC): 929001387385



Data de publicação:
2024-08-20
Versão: 0.496

© 2024 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com