

# PHILIPS

## Plafon Moire 6 W

Plafons

4000 K

Branco



8718699681050



## Luz LED confortável para os olhos

As luminárias LED Philips fornecem luz concebida para o conforto dos seus olhos

### Efeito de luz

- Este plafon possui tecnologia de ótica entrelaçada, redistribuindo inteligentemente a luz para melhorar a sua experiência geral de iluminação. A lente deste equipamento possui uma microestrutura em pirâmide que difunde e distribui uniformemente a luz, tornando-a mais confortável para os olhos.

### Fácil de experimentar

- Instalação fácil

### Efeito de luz

- Distribuição uniforme da luz

### Alta qualidade

- Fácil de limpar

# Destques

## Ótica entrelaçada

Este plafon possui tecnologia de ótica entrelaçada, redistribuindo inteligentemente a luz para melhorar a sua experiência geral de iluminação. A lente deste equipamento possui uma microestrutura em pirâmide que difunde e distribui uniformemente a luz, tornando-a mais confortável para os olhos.

## Instalação fácil

Uma instalação sem problemas. Basta fixar ou pendurar com segurança na parede ou no teto e ligar para a luminária fica pronta a ligar.

## Fácil de limpar

Os materiais regulares e fáceis de limpar permitem que a sua casa esteja sempre atrativa, desde o chão ao teto.

## Distribuição uniforme da luz

Ilumine de um lado ao outro das divisões de maneira homogênea e uniforme.

# Especificações

## Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Redondo

## Design e acabamento

- Cor: Branco
- Material: Plástico

## Duração

- Vida útil média (2,7 horas/dia): 15 ano
- Fator de manutenção de lúmenes: 70%
- Número de ciclos de funcionamento: 15.000

## Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

## Funcionalidade extra/acessório incl.

- Cabeça do foco ajustável: Não
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Sim
- Controlo remoto incluído: Não

## Características da luz

- Consistência da cor: 6 SDCM
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: <2

## Diversos

- Concebida especialmente para: Quarto, Sala de estar, Sala de jantar, Cozinha, Escritório em casa, Garagem
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Plafons
- EyeComfort: Sim

## Outras características

- Corrente da lâmpada: 40 mA
- Eficiência: 106 lm/W

## Consumo de energia

- Fator de potência: 0.5

## Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,2 kg
- Altura: 5 cm
- Comprimento: 22 cm
- Largura: 22 cm

## Assistência

- Garantia: 5 ano(s)

### Especificações técnicas

- Vida útil até: 15.000 h
- Diâmetro: 220 mm
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 640
- Cor da luz: 4000
- Alimentação elétrica: AC 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
- LED: Sim

- Código IP: IP20
- Classe de proteção: Classe II

### Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718699681050
- Peso líquido: 0,18 kg
- Peso bruto: 0,35 kg
- Altura: 25,1 cm
- Comprimento: 6,2 cm
- Largura: 25,1 cm



Data de publicação:  
2025-03-18  
Versão: 0.440

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.