PHILIPS

Lâmpada de filamento transparente 75 W A60 E27 x3

LED

2700 K

1055 lm

15.000 h

8718699696955

A ↑ G E

Concebida para ser vista

Formatos familiares que adora. Usam cerca de 80% menos de energia do que as lâmpadas tradicionais graças à tecnologia LED economizadora mais recente e duram dez vezes mais

Luz de alta qualidade
- Luz branca quente, realmente semelhante à incandescente

Escolha uma substituição simples para as suas lâmpadas antigas
- Formato e tamanho semelhantes aos de uma lâmpada incandescente convencional

Selecionar para uma solução sustentável
- Lâmpadas de longa duração - Duram até 15 anos
- Economiza até 80% de energia

Levar a iluminação mais além
- Arranque imediato

Destaques

Luz branca quente, realmente semelhante à incandescente

Esta lâmpada tem uma temperatura de cor de 2700 K, proporcionando-lhe um ambiente acolhedor e tranquilo, perfeito para relaxar. Esta luz de 2700 K é ideal para design de iluminação doméstica.

15.000 horas de vida útil nominal média

Com uma vida útil de até 15.000 horas, pode reduzir o incómodo de substituir frequentemente as suas lâmpadas e desfrutar de uma solução de iluminação perfeita durante mais de 15 anos.

Formato e tamanho semelhantes aos de uma lâmpada incandescente convencional

Com um design elegante e dimensões familiares, esta é uma lâmpada LED convencional de poupança de energia com iluminação contemporânea. A substituta sustentável perfeita para as lâmpadas incandescentes convencionais. Brad, reveja novamente todos estes textos. Não soam bem.

Economiza até 80% de energia

Desfrute das poupanças dos LEDs sem sacrificar a qualidade de luz. Poupe imediatamente mais de 80% em energia ao substituir as suas atuais lâmpadas de halogéneo e incandescentes

Arranque imediato

Especificações

Características da lâmpada
- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Lâmpada não direcional
- Casquilho: E27
- Intensidade regulável: Não
- Acabamento da lâmpada: Transparente
- Material da lâmpada: Vidro

Dimensões da lâmpada
- Altura: 10,4 cm
- Largura: 6 cm

Duração
- Número de ciclos de funcionamento: 20.000
- Vida útil nominal: 15.000 h

Ambiental
- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Características da luz
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 2700 K
- Fluxo luminoso nominal: 1055 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: luz total instantânea

Outras características
- Eficiência: 124 lm/W

Informações da embalagem
- EAN: 8718699696955
- EOC: 871869969695500
- Título do produto: LED classic 75W A60 E27 WW CL ND3PF/6DIS

Consumo de energia
- Fator de potência: 0.52
- Tensão: 220-240 V
- Potência: 8,5 W
- Potência equivalente: 75 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): E

Dimensões e peso do produto
- Comprimento: 10,4 cm

Especificações técnicas
- Frequência: 50-60 Hz
- Número de registo EPREL: 387423

Dimensões e peso da embalagem
- EAN/UPC - produto: 8718699696955
- Peso líquido: 0,08 kg
- Peso bruto: 0,16 kg
- Altura: 14,9 cm
- Comprimento: 7,6 cm
- Largura: 21,6 cm

Data de publicação:
2025-03-21
Versão: 0.702

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.