

# PHILIPS

Lâmpada de filamento  
fosca 100 W A60 E27

LED

2700 K

1521 lm

15.000 h



8718699763275



## Luz branca suave, sem comprometer a qualidade da luz

Formatos familiares que adora. Usam cerca de 85% menos de energia do que as lâmpadas tradicionais graças à tecnologia LED economizadora mais recente e duram dez vezes mais.

### **Escolha uma substituição simples para as suas lâmpadas antigas**

- Formato e tamanho semelhantes aos de uma lâmpada incandescente convencional

### **Crie a iluminação certa para a sua casa**

- Perfeita para iluminação geral de divisões

### **Luz LED de alta qualidade que dura várias décadas**

- Concebidos para o conforto dos seus olhos

# Destaques

## Substitui as lâmpadas incandescentes standard

Com o seu design maravilhoso e formato familiar, esta lâmpada LED economizadora é o substituto sustentável perfeito para as lâmpadas incandescentes tradicionais.

## Perfeita para iluminação geral



Iluminação moderna com lâmpadas convencionais LED da Philips para iluminação geral, perfeita para iluminação geral de divisões.

## Concebidos para o conforto dos seus olhos



É fácil ver como a iluminação demasiado agressiva pode causar fadiga ocular. Se for demasiado brilhante, produz um efeito de encadeamento. Se for demasiado suave, sentirá uma cintilação. Agora pode iluminar suavemente o seu mundo com LEDs concebidos para serem confortáveis para os olhos e criarem o ambiente perfeito na sua casa.

# Especificações

## Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Lâmpada não direcional
- Casquilho: E27
- Tipo de vidro: Fosca
- Acabamento da lâmpada: Fosca
- Intensidade regulável: Não
- Material da lâmpada: Vidro

## Dimensões da lâmpada

- Altura: 10,4 cm
- Largura: 6 cm

## Design e acabamento

- Material: Vidro

## Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 20.000
- Vida útil nominal: 15.000 h

## Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

## Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 2700 K
- Fluxo luminoso nominal: 1521 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: luz total instantânea
- Código da cor: 827 | CCT of 2700K

## Diversos

- EyeComfort: Sim
- Inovações LED: EyeComfort

#### Outras características

- Eficiência: 144 lm/W

#### Informações da embalagem

- EAN: 8718699763275
- EOC: 871869976327500
- Título do produto: LED classic 100W E27 WW A60 FR NDRFSRT4

#### Consumo de energia

- Fator de potência: 0.52
- Tensão: 220-240 V
- Potência: 10,5 W
- Potência equivalente: 100 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): D

#### Dimensões e peso do produto

- Comprimento: 10,4 cm

#### Especificações técnicas

- Frequência: 50-60 Hz
- Número de registo EPREL: 387431

#### Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718699763275
- Peso líquido: 0,06 kg
- Peso bruto: 0,1 kg
- Altura: 14,6 cm
- Comprimento: 6,5 cm
- Largura: 6,3 cm



Data de publicação:  
2024-12-03  
Versão: 0.248

© 2024 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.