

PHILIPS

Lâmpada de filamento
fosca 60 W A60 E27

LED

4000 K

806 lm

15.000 h



8718699763350



Iluminação LED brilhante com excelente qualidade de luz

As lâmpadas LED da Philips fornecem uma maravilhosa luz branca suave, com uma duração excepcionalmente longa e uma poupança de energia significativa imediata. Com um design puro e elegante, esta lâmpada é o substituto perfeito para as suas lâmpadas tradicionais foscas.

Luz de alta qualidade

- Concebidos para o conforto dos seus olhos

Crie a iluminação certa para a sua casa

- Perfeita para iluminação geral de divisões

Destques

LEDs delicados para os seus olhos



É fácil ver como a iluminação demasiado agressiva pode causar

fadiga ocular. Se for demasiado brilhante, produz um efeito de encadeamento. Se for demasiado suave, sentirá uma cintilação. Agora pode iluminar suavemente o seu mundo com LEDs concebidos para serem confortáveis para os olhos e criarem o ambiente perfeito na sua casa.

Perfeita para iluminação geral



Iluminação moderna com lâmpadas convencionais LED da Philips para iluminação geral, perfeita para iluminação geral de divisões.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Lâmpada não direcional
- Casquilho: E27
- Intensidade regulável: Não

Dimensões da lâmpada

- Altura: 10,6 cm
- Largura: 6 cm

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 20.000
- Vida útil nominal: 15.000 h

Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Características da luz

- Color rendering index (CRI): 80
- Temperatura da cor: 4000 K
- Fluxo luminoso nominal: 806 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: luz total instantânea
- Código da cor: 840 | CCT of 4000K

Diversos

- EyeComfort: Sim

Outras características

- Eficiência: 115 lm/W

Informações da embalagem

- EAN: 8718699763350
- EOC: 871869976335000
- Título do produto: LED classic 60W A60 E27 CW FR ND 1PF/10

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.51
- Tensão: 220-240 V
- Potência: 7 W
- Potência equivalente: 60 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): E

Dimensões e peso do produto

- Comprimento: 10,6 cm

Especificações técnicas

- Frequência: 50-60 Hz
- Número de registo EPREL: 1825141
- Referência de medição de fluxo:
Sphere

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718699763350
- Peso líquido: 0,03 kg
- Peso bruto: 0,05 kg
- Altura: 14,6 cm
- Comprimento: 6,5 cm
- Largura: 6,3 cm
- Número de material (12NC):
929001323528



Data de publicação:
2024-06-01
Versão: 0.220

© 2024 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.