

# PHILIPS

Vela de filamento  
fosca 40 W B35 E14

LED

2700 K

470 lm

15.000 h



8718699763398



## Luz branca suave, sem comprometer a qualidade da luz

Formatos familiares que adora. Usam cerca de 85% menos de energia do que as lâmpadas tradicionais graças à tecnologia LED economizadora mais recente e duram dez vezes mais.

### **Escolha uma substituição simples para as suas lâmpadas antigas**

- Formato e tamanho semelhantes aos de uma lâmpada incandescente convencional

### **Crie a iluminação certa para a sua casa**

- Perfeita para iluminação geral de divisões

### **Luz LED de alta qualidade que dura várias décadas**

- Concebida para o conforto dos seus olhos

# Destques

**Formato e tamanho semelhantes aos de uma lâmpada incandescente convencional**



Com um design elegante e dimensões familiares, esta é uma lâmpada LED convencional de poupança de energia com iluminação contemporânea. A substituta sustentável perfeita para as lâmpadas incandescentes convencionais. Brad, reveja novamente todos estes textos. Não soam bem.

**Perfeita para iluminação geral**



Iluminação moderna com lâmpadas convencionais LED da Philips para iluminação geral, perfeita para iluminação geral de divisões.

**Concebida para o conforto dos seus olhos**



É fácil ver como a iluminação demasiado agressiva pode causar fadiga ocular. Se for demasiado brilhante, produz um efeito de encadeamento. Se for demasiado suave, sentirá uma cintilação. Agora pode iluminar suavemente o seu mundo com LEDs concebidos para serem confortáveis para os olhos e criarem o ambiente perfeito na sua casa.

# Especificações

## Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Chama não direcional
- Casquilho: E14
- Acabamento da lâmpada: Fosca
- Intensidade regulável: Não
- Material da lâmpada: Vidro

## Dimensões da lâmpada

- Altura: 9,7 cm
- Largura: 3,5 cm

## Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 20.000
- Vida útil nominal: 15.000 h

## Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

## Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 2700 K
- Fluxo luminoso nominal: 470 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: luz total instantânea
- Código da cor: 827 | CCT of 2700K

## Diversos

- EyeComfort: Sim
- Inovações LED: EyeComfort

#### Outras características

- Eficiência: 109 lm/W

#### Informações da embalagem

- EAN: 8718699763398
- EOC: 871869976339800
- Título do produto: LED classic 40W B35 E14 WW FR ND RFSRT4

#### Consumo de energia

- Fator de potência: 0.51
- Tensão: 220-240 V
- Potência: 4,3 W
- Potência equivalente: 40 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): F

#### Dimensões e peso do produto

- Comprimento: 9,7 cm

#### Especificações técnicas

- Frequência: 50-60 Hz
- Número de registo EPREL: 387382

#### Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718699763398
- Peso líquido: 0,01 kg
- Peso bruto: 0,03 kg
- Altura: 14,6 cm
- Comprimento: 4,6 cm
- Largura: 6,3 cm



Data de publicação:  
2025-03-08  
Versão: 0.258

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.