

PHILIPS

Foco 40 W GX53

LED

2700 K

500 lm

15.000 h



8718699773717



Iluminação de acentuação LED duradoura com um feixe direcionado

AS lâmpadas padrão Philips LED fornecem uma iluminação geral perfeita para a iluminação geral de divisões.

Luz de alta qualidade

- Luz branca quente, realmente semelhante à incandescente

Destques

Luz branca quente, realmente semelhante à incandescente



Esta lâmpada tem uma temperatura de cor de 2700 K, proporcionando-lhe um ambiente acolhedor e tranquilo, perfeito para relaxar. Esta luz de 2700 K é ideal para design de iluminação doméstica.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Lâmpada não direcional
- Casquilho: GX53
- Acabamento da lâmpada: Fosca
- Intensidade regulável: Não
- Material da lâmpada: Plástico

Dimensões da lâmpada

- Altura: 2,6 cm
- Largura: 7,5 cm

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000 h

Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 2700 K
- Fluxo luminoso nominal: 500 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: luz total instantânea
- Código da cor: 827 | CCT of 2700K

Diversos

- EyeComfort: Sim
- Inovações LED: EyeComfort

Outras características

- Eficiência: 90 lm/W

Informações da embalagem

- EAN: 8718699773717
- EOC: 871869977371700
- Título do produto: LED 500lm GX53 WW ND SRT4

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.5
- Tensão: 220-240 V
- Potência: 5,5 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): F

Dimensões e peso do produto

- Comprimento: 2,55 cm

Especificações técnicas

- Frequência: 50-60 Hz
- Número de registo EPREL: 391874

8718699773717

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718699773717
- Altura: 12,7 cm
- Comprimento: 7 cm
- Peso líquido: 0,03 kg
- Peso bruto: 0,05 kg
- Largura: 6,3 cm



Data de publicação:
2025-03-11
Versão: 0.463

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com