

PHILIPS

Refletor 60 W R63
E27

LED

2700 K

345 lm

15.000 h

Regulação



8718699773830



Luz LED duradoura com um feixe brilhante direcionado

Esta lâmpada LED direcional fornece um feixe focado de luz branca suave e é um excelente substituto para as lâmpadas refletoras tradicionais

Luz de alta qualidade

- Luz branca quente, realmente semelhante à incandescente

Destques

Branco quente, semelhante à incandescente



Esta lâmpada tem uma temperatura de cor de 2700 K, proporcionando-lhe um ambiente acolhedor e tranquilo, perfeito para relaxar. Esta luz de 2700 K é ideal para design de iluminação doméstica

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Refletor direcional
- Casquilho: E27
- Tipo de vidro: Transparente
- Acabamento da lâmpada: Transparente
- Intensidade regulável: Apenas com reguladores específicos
- Material da lâmpada: Vidro

Dimensões da lâmpada

- Altura: 10,2 cm
- Largura: 6,3 cm

Design e acabamento

- Material: Vidro

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000 h

Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Características da luz

- Ângulo de feixe: 36 °
- Color rendering index (CRI): 80
- Temperatura da cor: 2700 K
- Fluxo luminoso nominal: 345 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: luz total instantânea
- Código da cor: 827 | CCT of 2700K

Diversos

- EyeComfort: Sim
- Inovações LED: EyeComfort
- Funcionalidades adicionais: Regulável

Outras características

- Eficiência: 76 lm/W

Informações da embalagem

- EAN: 8718699773830
- EOC: 871869977383000
- Título do produto: LED CLA 60W R63 E27 WW 36D RF D SRT4

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.7
- Tensão: 220-240 V
- Potência: 4,5 W
- Potência equivalente: 60 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): F

Dimensões e peso do produto

- Comprimento: 10,2 cm

Valores medidos

- Intensidade de pico nominal: 620 cd

Especificações técnicas

- Frequência: 50-60 Hz
- Número de registo EPREL: 397591

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718699773830
- Peso líquido: 0,09 kg
- Peso bruto: 0,13 kg
- Altura: 14,6 cm
- Comprimento: 7 cm
- Largura: 6,3 cm
- Número de material (12NC):
929001891455



Data de publicação:
2024-09-09
Versão: 0.180

© 2024 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.