

PHILIPS

Foco 35 W MR16
GU5.3

LED

2200-2700 K

345 lm

25.000 h

Regulação



8718699773991



A luz certa cria o ambiente

As lâmpadas WarmGlow LED da Philips oferecem uma nova experiência para LEDs de intensidade regulável ao permitirem que os níveis de luz sejam reduzidos até aos tons suaves das lâmpadas tradicionais. Pode alterar o ambiente da iluminação funcional para um ambiente acolhedor e convidativo.

Luz de alta qualidade

- Luz branca quente, realmente semelhante à incandescente

Destques

Branco quente, semelhante à incandescente

Esta lâmpada tem uma temperatura de cor de 2700 K, proporcionando-lhe um ambiente acolhedor e tranquilo,

perfeito para relaxar. Ideal para design de iluminação doméstica

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Foco direcional
- Casquilho: GU5.3
- Tipo de vidro: Transparente
- Acabamento da lâmpada: Transparente
- Intensidade regulável: Apenas com reguladores específicos
- Material da lâmpada: Vidro

Dimensões da lâmpada

- Altura: 4,5 cm
- Largura: 5,1 cm

Design e acabamento

- Material: Vidro

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Vida útil nominal: 25.000 h

Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Características da luz

- Ângulo de feixe: 36 °
- Color rendering index (CRI): 80
- Temperatura da cor: 2200-2700 K
- Fluxo luminoso nominal: 345 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: luz total instantânea
- Código da cor: 822-827 | tunable warm white

Diversos

- EyeComfort: Sim
- Inovações LED: EyeComfort
- Funcionalidades adicionais: Regulável, WarmGlow

Outras características

- Eficiência: 69 lm/W

Informações da embalagem

- EAN: 8718699773991
- EOC: 871869977399100
- Título do produto: LED 35W GU5.3 WW 12V 36D WGD SRT4

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.7
- Tensão: 12V AC electronic V
- Potência: 5 W
- Potência equivalente: 35 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): G

Dimensões e peso do produto

- Comprimento: 4,45 cm

Valores medidos

- Intensidade de pico nominal: 600 cd

Especificações técnicas

- Frequência: 50-60 Hz
- Número de registo EPREL: 391900

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718699773991
- Peso líquido: 0,05 kg
- Peso bruto: 0,07 kg
- Altura: 12,7 cm
- Comprimento: 5,3 cm
- Largura: 6,3 cm
- Número de material (12NC): 929001904755



Data de publicação:
2024-09-09
Versão: 0.180

© 2024 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com