

PHILIPS

Foco 35 W PAR16
GU10

LED

2200-2700 K

230 lm

15.000 h

Regulação



8718699774110



A luz certa cria o ambiente

As lâmpadas WarmGlow LED da Philips oferecem uma nova experiência para LEDs de intensidade regulável ao permitirem que os níveis de luz sejam reduzidos até aos tons suaves das lâmpadas tradicionais. Pode alterar o ambiente da iluminação funcional para um ambiente acolhedor e convidativo.

Luz de alta qualidade

- Luz branca quente, realmente semelhante à incandescente

Levar a iluminação mais além

- Intensidade regulável

Destques

Branco quente, semelhante à incandescente

Esta lâmpada tem uma temperatura de cor de 2700 K, proporcionando-lhe um ambiente acolhedor e tranquilo, perfeito para relaxar. Ideal para design de iluminação doméstica

Intensidade regulável

Esta lâmpada pode ser utilizada com a maioria dos reguladores para criar o ambiente que pretende com uma regulação suave de até 10% dos níveis de luz totais. Consulte a tabela de compatibilidade de regulação para se certificar de que o seu regulador

específico pode ser utilizado com esta lâmpada.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Refletor direcional
- Casquilho: GU10
- Acabamento da lâmpada: Transparente
- Intensidade regulável: Apenas com reguladores específicos
- Material da lâmpada: Vidro

Dimensões da lâmpada

- Altura: 5,4 cm
- Largura: 5 cm

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000 h

Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Características da luz

- Ângulo de feixe: 36 °
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 90
- Temperatura da cor: 2200-2700 K
- Fluxo luminoso nominal: 230 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: luz total instantânea
- Código da cor: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

Diversos

- EyeComfort: Sim
- Inovações LED: EyeComfort
- Funcionalidades adicionais: Regulável, WarmGlow

Outras características

- Eficiência: 88 lm/W

Informações da embalagem

- EAN: 8718699774110
- EOC: 871869977411000
- Título do produto: LED CLA 35W GU10 C90 WW 36D WGD SRT4

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.8
- Tensão: 220-240 V
- Potência: 2,6 W
- Potência equivalente: 35 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): F

Dimensões e peso do produto

- Comprimento: 5,4 cm

Valores medidos

- Intensidade de pico nominal: 500 cd

Especificações técnicas

- Frequência: 50-60 Hz
- Número de registo EPREL: 387454

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718699774110
- Peso líquido: 0,05 kg
- Peso bruto: 0,07 kg
- Altura: 12,7 cm
- Comprimento: 5,3 cm
- Largura: 6,3 cm



Data de publicação:
2025-03-21
Versão: 0.242

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com