

# PHILIPS

Foco 35 W PAR16  
GU10

LED

2700 K

255 lm

15.000 h



8718699774158



## Experimente uma luz LED branca suave

Esta lâmpada LED Philips fornece uma maravilhosa luz extra quente, com uma duração excepcionalmente longa e uma poupança de energia significativa imediata. Com uma temperatura da cor de chama, esta lâmpada é a escolha perfeita para uma atmosfera acolhedora.

### Luz de alta qualidade

- Luz branca quente, realmente semelhante à incandescente

# Destques

**Branco quente, semelhante à incandescente**



Esta lâmpada tem uma temperatura de cor de 2700 K, proporcionando-lhe um ambiente acolhedor e tranquilo, perfeito para relaxar. Esta luz de 2700 K é ideal para design de iluminação doméstica

## Especificações

### Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Refletor direcional
- Casquilho: GU10
- Tipo de vidro: Transparente
- Acabamento da lâmpada: Transparente
- Intensidade regulável: Não
- Material da lâmpada: Vidro

### Dimensões da lâmpada

- Altura: 5,4 cm
- Largura: 5 cm

### Design e acabamento

- Material: Vidro

### Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000 h

### Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

### Características da luz

- Ângulo de feixe: 36 °
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 2700 K
- Fluxo luminoso nominal: 255 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: luz total instantânea
- Código da cor: 827 | CCT of 2700K

### Diversos

- EyeComfort: Sim
- Inovações LED: EyeComfort

### Outras características

- Eficiência: 72 lm/W

### Informações da embalagem

- EAN: 8718699774158
- EOC: 871869977415800
- Título do produto: LED classic 35W GU10 WW 36D RF ND SRT4

### Consumo de energia

- Fator de potência: 0.5
- Tensão: 220-240 V
- Potência: 3,5 W
- Potência equivalente: 35 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): F

### Dimensões e peso do produto

- Comprimento: 5,4 cm

### Valores medidos

- Intensidade de pico nominal: 545 cd

8718699774158

#### Especificações técnicas

- Frequência: 50-60 Hz
- Número de registo EPREL: 391855

#### Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718699774158
- Peso líquido: 0,05 kg
- Peso bruto: 0,07 kg
- Altura: 12,7 cm
- Comprimento: 5,3 cm
- Largura: 6,3 cm



Data de publicação:  
2024-12-06  
Versão: 0.183

© 2024 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)