

PHILIPS

Foco 50 W PAR16
GU10

LED

2200-2700 K

345 lm

15.000 h

Regulação



8718699774233



Quanto mais diminuir a intensidade da luz, mais quente se torna.

Os LEDs Philips WarmGlow permitem-lhe regular a luz diária até aos tons aconchegantes das lâmpadas tradicionais. Portanto, quanto mais reduzir a luminosidade, mais quente parece a luz. Esta funcionalidade diferencia-os dos LEDs reguláveis padrão, que simplesmente ficam menos brilhantes quando a luminosidade é reduzida. Agora, as lâmpadas WarmGlow estão também otimizadas com um Índice de composição de cores de 90, que é comparável à luz natural, o que ajuda a ver as verdadeiras cores da sua casa. Quer esteja confortável no sofá à noite ou à procura de um início de dia brilhante, os LEDs da Philips WarmGlow têm a luz adequada às suas necessidades.

Luz de alta qualidade

- Luz branca quente, realmente semelhante à incandescente

Selecionar para uma solução sustentável

- Lâmpadas de longa duração - Duram até 15 anos

Crie a iluminação certa para a sua casa

- Perfeito para iluminação de acentuação

8718699774233

Levar a iluminação mais além

- Regula até um brilho quente

Destques

Branco quente, semelhante à incandescente

Esta lâmpada tem uma temperatura de cor de 2700 K, proporcionando-lhe um ambiente acolhedor e tranquilo, perfeito para relaxar. Ideal para design de iluminação doméstica

15.000 horas de vida útil nominal média



Com uma vida útil de até 15.000 horas, pode reduzir o incómodo de substituir frequentemente as suas lâmpadas e desfrutar de uma solução de iluminação perfeita durante mais de 15 anos.

Perfeito para iluminação de acentuação



Iluminação moderna com um fluxo luminoso de ângulo amplo familiar (36 graus), este foco LED é adequado a iluminação de acentuação e iluminação geral. Pode ser utilizado em aplicações encastradas e iluminação em calha, sendo ideal para utilização em cozinhas, iluminação de ilhas de cozinha, salas de estar e salas de jantar.

Regula até um brilho quente

Com esta lâmpada regulável, pode passar de uma luz quente de 2200 K até uma luz de 2700 K. Quanto mais diminuir a intensidade da luz, mais quente se torna.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Refletor direcional
- Casquilho: GU10
- Tipo de vidro: Transparente
- Acabamento da lâmpada: Transparente
- Intensidade regulável: Apenas com reguladores específicos
- Material da lâmpada: Vidro

Dimensões da lâmpada

- Altura: 5,4 cm
- Largura: 5 cm

Design e acabamento

- Material: Vidro

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000 h

Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Características da luz

- Ângulo de feixe: 36 °
- Color rendering index (CRI): 90
- Temperatura da cor: 2200-2700 K
- Fluxo luminoso nominal: 345 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: luz total instantânea
- Código da cor: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

Diversos

- EyeComfort: Sim
- Inovações LED: EyeComfort
- Funcionalidades adicionais: Regulável, WarmGlow

Outras características

- Eficiência: 90 lm/W

Informações da embalagem

- EAN: 8718699774233
- EOC: 871869977423300
- Título do produto: LED CLA 50W GU10 C90 WW 36D WGD SRT4

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.84
- Tensão: 220-240 V
- Potência: 3,8 W
- Potência equivalente: 50 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): F

Dimensões e peso do produto

- Comprimento: 5,4 cm

Valores medidos

- Intensidade de pico nominal: 700 cd

Especificações técnicas

- Frequência: 50-60 Hz
- Número de registo EPREL: 387455

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718699774233
- Peso líquido: 0,05 kg
- Peso bruto: 0,07 kg
- Altura: 12,7 cm
- Comprimento: 5,3 cm
- Largura: 6,3 cm
- Número de material (12NC): 929002065703



Data de publicação:
2024-09-19
Versão: 0.225

© 2024 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.