

# PHILIPS

Foco 50 W PAR16  
GU10 x2

LED

2700 K

355 lm

15.000 h



8718699774271



## Experimente uma luz LED branca suave

Esta lâmpada LED Philips fornece uma maravilhosa luz extra quente, com uma duração excepcionalmente longa e uma poupança de energia significativa imediata. Com uma temperatura da cor de chama, esta lâmpada é a escolha perfeita para uma atmosfera acolhedora.

### Luz de alta qualidade

- Luz branca quente, realmente semelhante à incandescente

### Escolha uma substituição simples para as suas lâmpadas antigas

- Formato e tamanho semelhantes aos de um refletor de halógeno

### Crie a iluminação certa para a sua casa

- Perfeito para iluminação de acentuação

# Destques

## Branco quente, semelhante à incandescente



Esta lâmpada tem uma temperatura de cor de 2700 K, proporcionando-lhe um ambiente acolhedor e tranquilo, perfeito para relaxar. Esta luz de 2700 K é ideal para design de iluminação doméstica

## Substitui o foco de halogéneo



Com o seu design elegantemente delineado e dimensões familiares, este é um refletor LED para uma iluminação moderna. O substituto sustentável perfeito para refletores de halogéneo tradicionais.

## Perfeito para iluminação de acentuação



Iluminação moderna com um fluxo luminoso de ângulo amplo familiar (36 graus), este foco LED é adequado a iluminação de acentuação e iluminação geral. Pode ser utilizado em aplicações encastradas e iluminação em calha, sendo ideal para utilização em cozinhas, iluminação de ilhas de cozinha, salas de estar e salas de jantar.

# Especificações

## Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Refletor direcional
- Casquilho: GU10
- Tipo de vidro: Transparente
- Acabamento da lâmpada: Transparente
- Intensidade regulável: Não
- Material da lâmpada: Vidro

## Dimensões da lâmpada

- Altura: 5,4 cm
- Largura: 5 cm

## Design e acabamento

- Material: Vidro

## Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000 h

## Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

## Características da luz

- Ângulo de feixe: 36 °
- Color rendering index (CRI): 80
- Temperatura da cor: 2700 K
- Fluxo luminoso nominal: 355 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: luz total instantânea
- Código da cor: 827 | CCT of 2700K

## Diversos

- EyeComfort: Sim
- Inovações LED: EyeComfort

#### Outras características

- Eficiência: 77 lm/W

#### Informações da embalagem

- EAN: 8718699774271
- EOC: 871869977427100
- Título do produto: LEDClassic 50W GU10 WW 36D ND 2SRT6

#### Consumo de energia

- Fator de potência: 0.5
- Tensão: 220-240 V
- Potência: 4,6 W
- Potência equivalente: 50 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): F

#### Dimensões e peso do produto

- Comprimento: 5,4 cm

#### Valores medidos

- Intensidade de pico nominal: 700 cd

#### Especificações técnicas

- Frequência: 50-60 Hz
- Número de registo EPREL: 387358

#### Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718699774271
- Peso líquido: 0,09 kg
- Peso bruto: 0,12 kg
- Altura: 12,7 cm
- Comprimento: 5,3 cm
- Largura: 8,5 cm
- Número de material (12NC): 929001215218



Data de publicação:  
2024-09-18  
Versão: 0.189

© 2024 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.