

PHILIPS

Foco 80 W PAR16
GU10

LED

4000 K

575 lm

25.000 h

Regulação



8718699775834



Uma luz que revela as verdadeiras cores da sua casa.

Veja as verdadeiras cores da sua casa com as lâmpadas Philips CRI90 LED e encha todas as divisões com luz natural. As lâmpadas com um índice de composição de cores (CRI, color rendering index) mais próximo de 100 são comparáveis à luz natural e isto permite-lhe ver os interiores e o mobiliário da sua casa tal como sempre quis. Não se contente com luzes que deturpam as cores: veja a sua casa com as cores verdadeiras das lâmpadas Philips CRI90.

Luz de alta qualidade

- Saiba mais sobre iluminação

Destques

Saiba mais sobre iluminação



Temperatura de cor: a luz pode ter diferentes temperaturas de cor, indicadas em unidades denominadas Kelvin (K). As lâmpadas com um baixo valor Kelvin produzem uma luz quente e mais tranquila, enquanto aquelas que apresentam um valor Kelvin mais alto produzem uma luz fria e mais estimulante. CRI: o índice de

composição de cores (CRI) é usado para descrever o efeito de uma fonte de luz no aspeto cromático. A luz solar natural tem um CRI de 100. O CRI das lâmpadas LED Philips é sempre superior a 80, o que garante que as cores têm uma aparência verdadeira e natural.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Refletor direcional
- Casquilho: GU10
- Intensidade regulável: Sim

Dimensões da lâmpada

- Altura: 5,4 cm
- Largura: 5 cm

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Vida útil nominal: 25.000 h

Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Características da luz

- Ângulo de feixe: 36 °
- Color rendering index (CRI): 90
- Temperatura da cor: 4000 K
- Fluxo luminoso nominal: 575 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: luz total instantânea
- Código da cor: 940 | CCT of 4000K

Diversos

- EyeComfort: Sim

Outras características

- Eficiência: 92 lm/W

Informações da embalagem

- EAN: 8718699775834
- EOC: 871869977583402
- Título do produto: LEDClassic 80W GU10 C90 CW 36D D PF SRT4

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.88
- Tensão: 220-240 V
- Potência: 6,2 W
- Potência equivalente: 80 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): F

Dimensões e peso do produto

- Comprimento: 5,4 cm

Valores medidos

- Intensidade de pico nominal: 850 cd

Especificações técnicas

- Frequência: 50-60 Hz
- Número de registo EPREL: 391908

8718699775834

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718699775834
- Peso líquido: 0,07 kg
- Peso bruto: 0,09 kg
- Altura: 12,7 cm
- Comprimento: 5,3 cm
- Largura: 6,3 cm
- Número de material (12NC): 929002066061



Data de publicação:
2024-09-19
Versão: 0.277

© 2024 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com