

# PHILIPS

Foco 100 W R7S

LED

3000 K


1600 lm

15.000 h

Regulação



8718699780371



## Luz LED linear de intensidade regulável com um feixe de 300 graus

Este LED linear inovador é o substituto perfeito para lâmpadas de halógeno R7S, superando-as significativamente em termos de eficiência energética.

**Luz de alta qualidade**

- Luz fria e energizante

# Destques

## 3500K [lâmpadas LED]



Esta lâmpada tem uma temperatura de cor de 3500 K, proporcionando-lhe uma luz fria e estimulante, perfeita para criar um ambiente convidativo para receber amigos ou descontraír com um livro.

# Especificações

## Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Refletor não direcional
- Casquilho: R7s
- Acabamento da lâmpada: Transparente
- Intensidade regulável: Apenas com reguladores específicos
- Material da lâmpada: Plástico

## Dimensões da lâmpada

- Altura: 11,8 cm
- Largura: 2,9 cm

## Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000 h

## Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

## Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 3000 K
- Fluxo luminoso nominal: 1600 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: luz total instantânea
- Código da cor: 830 | CCT of 3000K

## Diversos

- EyeComfort: Não
- Funcionalidades adicionais: Regulável

## Outras características

- Eficiência: 114 lm/W

## Informações da embalagem

- EAN: 8718699780371
- EOC: 871869978037100
- Título do produto: LED 100W R7S 118mm WH D SRT4

## Consumo de energia

- Fator de potência: 0.8
- Tensão: 220-240 V
- Potência: 14 W
- Potência equivalente: 100 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): E

## Dimensões e peso do produto

- Comprimento: 11,8 cm

## Especificações técnicas

- Frequência: 50-60 Hz
- Número de registo EPREL: 397578

8718699780371

**Dimensões e peso da embalagem**

- EAN/UPC - produto: 8718699780371
- Altura: 14,6 cm
- Comprimento: 3 cm
- Peso líquido: 0,09 kg
- Peso bruto: 0,11 kg
- Largura: 6,3 cm



Data de publicação:  
2025-03-11  
Versão: 0.514

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)