

PHILIPS

Lâmpada 60 W A19
E27

LED

4000 K

806 lm

15.000 h



8718699782719



Do anoitecer ao amanhecer

A lâmpada LED Dusk to Dawn da Philips foi concebida para poupar ainda mais energia do que os LED normais, ligando-se e desligando-se de acordo com o nível de luz natural, fornecendo assim luz de segurança durante a noite e desligando-se com a luz do dia.

Levar a iluminação mais além

- Sensor de luz de ativação/desativação automática incorporado

Luz LED de alta qualidade que dura várias décadas

- Concebida para o conforto dos seus olhos

Destques

Sensor de dia/noite



Com o seu sensor de luz automático incorporado, esta lâmpada liga-se automaticamente quando o sol se põe e desliga-se ao nascer do dia.

Concebida para o conforto dos seus olhos



É fácil ver como a iluminação demasiado agressiva pode causar fadiga ocular. Se for demasiado brilhante, produz um efeito de

encadeamento. Se for demasiado suave, sentirá uma cintilação. Agora pode iluminar suavemente o seu mundo com LEDs concebidos para serem confortáveis para os olhos e criarem o ambiente perfeito na sua casa.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Lâmpada não direcional
- Casquilho: E27
- Intensidade regulável: Não
- Acabamento da lâmpada: Fosca
- Material da lâmpada: Plástico

Dimensões da lâmpada

- Altura: 11,4 cm
- Largura: 6,2 cm

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000 h

Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 4000 K
- Fluxo luminoso nominal: 806 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: 0.5 s
- Código da cor: 840 | CCT of 4000K
- Temperatura de cor correlacionada (Nom.): 4000 K
- Fluxo Luminoso: 806 lm
- Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM): 0,4
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 124,00 lm/W

Diversos

- EyeComfort: Sim
- Inovações LED: EyeComfort

Outras características

- Eficiência: 124 lm/W
- Em conformidade com RoHS da UE: Sim

Informações da embalagem

- EAN: 8718699782719
- EOC: 871869978271900
- Título do produto: LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4

Potência

- Fator de potência (Fração): 0.7

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.7
- Tensão: 230 V
- Potência: 6,5 W
- Potência equivalente: 60 W
- Consumo de Energia: 6,5 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): E

Dimensões e peso do produto

- Comprimento: 11,4 cm

Valores medidos

- Vida útil especificada: 15.000 h

Especificações técnicas

- Frequência: 50 Hz
- Número de registo EPREL: 391895
- Referência de medição de fluxo: Sphere
- Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3: 1
- Frequência de linha: 50 Hz
- Regulável: Não
- Casquilho: E27

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718699782719
- Peso líquido: 0,03 kg
- Peso bruto: 0,05 kg
- Altura: 14,6 cm
- Comprimento: 6,5 cm
- Largura: 6,3 cm



Data de publicação:
2025-03-11
Versão: 0.413

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.