

# PHILIPS

Foco 50 W PAR16  
GU10

LED

2700/2500/2200 K

355 lm

15.000 h



8719514307780



## Uma lâmpada, o seu interruptor, três definições de luz.

Mude o ambiente da divisão para se adaptar àquilo que está a fazer. Com a lâmpada LED SceneSwitch da Philips, pode mudar facilmente a regulação de uma luz brilhante para uma luz natural e para um brilho quente e acolhedor. Só precisa do seu interruptor já existente.

### Luz de alta qualidade

- Luz envolvente

### Levar a iluminação mais além

- Repor as predefinições de fábrica da lâmpada
- Não necessita de reguladores da intensidade da luz ou instalações adicionais
- A lâmpada consegue memorizar a sua última regulação

# Destques

## Luz envolvente

Graças ao design inovador mas "vintage", esta lâmpada LED evita a sombra que normalmente aparece na extremidade da difusão de feixe. O resultado? Uma luz branca natural e suave em redor.

## Repor (SceneSwitch)



Se forem utilizadas várias lâmpadas e estas não estiverem sincronizadas, basta ligar e desligar o interruptor (com um intervalo de 1 segundo) para restaurar as predefinições de fábrica das lâmpadas.

## Plug and play



Não exige qualquer instalação adicional nem um interruptor de regulação. Esta lâmpada não é adequada para utilização com reguladores. Caso utilize com um regulador, defina-o para 100% de brilho.

## Memória automática (SceneSwitch)



Esta lâmpada Scene Switch possui um chip de memória integrado que irá memorizar a última definição de luz se o interruptor estiver desligado durante mais de 6 segundos. Se não alternar entre as atividades com muita frequência, a luz estará no seu modo favorito quando a acender novamente.

# Especificações

## Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Refletor direcional
- Casquilho: GU10
- Tipo de vidro: Transparente
- Intensidade regulável: Não
- Acabamento da lâmpada: Transparente
- Material da lâmpada: Vidro

## Dimensões da lâmpada

- Altura: 5,4 cm
- Largura: 5 cm

## Design e acabamento

- Material: Vidro

## Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000 h

## Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

### Características da luz

- Ângulo de feixe: 36°
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 2700/2500/2200 K
- Fluxo luminoso nominal: 355 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: 0.5 s
- Código da cor: 827-825-822 | CCT of 2700K/2500K/2200K
- Temperatura de cor correlacionada (Nom.): 2700, 2500, 2200 K
- Fluxo Luminoso: 355 lm
- Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM): 0,6
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 73,00 lm/W

### Diversos

- EyeComfort: Sim
- Inovações LED: EyeComfort
- Funcionalidades adicionais: WarmGlow, SceneSwitch

### Outras características

- Eficiência: 73 lm/W
- Em conformidade com RoHS da UE: Sim

### Informações da embalagem

- EAN: 8719514307780
- EOC: 871951430778000
- Título do produto: LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4

### Potência

- Fator de potência (Fração): 0.5

### Consumo de energia

- Fator de potência: 0.5
- Tensão: 220-240 V
- Potência: 4,8 W
- Potência equivalente: 50 W
- Consumo de Energia: 1,5, 3,5, 4,8 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): F

### Dimensões e peso do produto

- Comprimento: 5,4 cm

### Valores medidos

- Vida útil especificada: 15.000 h
- Intensidade de pico nominal: 600 cd

### Especificações técnicas

- Frequência: 50-60 Hz
- Número de registo EPREL: 1825222
- Referência de medição de fluxo: Narrow Cone
- Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3: 1
- Frequência de linha: 50 to 60 Hz
- Regulável: Não
- Casquilho: GU10

### Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8719514307780
- Peso líquido: 0,05 kg
- Peso bruto: 0,07 kg
- Altura: 12,7 cm
- Comprimento: 5,3 cm
- Largura: 6,3 cm



Data de publicação:  
2025-01-24  
Versão: 0.353

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.