

PHILIPS

Foco PAR16 GU10

LED

3000 K

550 lm

15.000 h



8719514308633



Experimente uma luz LED branca quente

Esta lâmpada LED da Philips fornece uma maravilhosa luz extra quente, com uma duração excepcionalmente longa e uma poupança de energia significativa imediata. Com a temperatura de cor de uma chama, esta lâmpada é a escolha perfeita para uma atmosfera acolhedora.

Luz de alta qualidade

- Luz fria e energizante

Escolha uma substituição simples para as suas lâmpadas antigas

- Formato e tamanho semelhantes aos de um refletor de halógeno

Crie a iluminação certa para a sua casa

- Feixe de 120° - foco

Destques

3500K [lâmpadas LED]



Esta lâmpada tem uma temperatura de cor de 3500 K, proporcionando-lhe

uma luz fria e estimulante, perfeita para criar um ambiente convidativo para receber amigos ou descontrair com um livro.

Feixe de 120º - foco [lâmpadas LED]

Substitui o foco de halógeno



Com o seu design elegantemente delineado e dimensões familiares, este é um refletor LED para uma iluminação moderna. O substituto sustentável perfeito para refletores de halógeno tradicionais.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Refletor não direcional
- Casquilho: GU10
- Tipo de vidro: Fosca
- Acabamento da lâmpada: Fosca
- Intensidade regulável: Não
- Material da lâmpada: Vidro

Dimensões da lâmpada

- Altura: 5,4 cm
- Largura: 5 cm

Design e acabamento

- Material: Vidro

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000 h

Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 3000 K
- Fluxo luminoso nominal: 550 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: luz total instantânea
- Código da cor: 830 | CCT of 3000K

Diversos

- EyeComfort: Sim
- Inovações LED: EyeComfort

Outras características

- Eficiência: 112 lm/W

Informações da embalagem

- EAN: 8719514308633
- EOC: 871951430863300
- Título do produto: LEDClassic 550lm GU10 WH 120D ND1PF SRT4

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.5
- Tensão: 220-240 V
- Potência: 4,9 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): E

Dimensões e peso do produto

- Comprimento: 5,4 cm

Especificações técnicas

- Frequência: 50-60 Hz
- Número de registo EPREL: 1825202

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8719514308633
- Peso líquido: 0,05 kg
- Peso bruto: 0,07 kg
- Altura: 12,7 cm
- Comprimento: 5,3 cm
- Largura: 6,3 cm



Data de publicação:
2024-11-22
Versão: 0.183

© 2024 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com