

# PHILIPS

Vela 40 W P45 E14  
x4

LED

2700 K

470 lm

15.000 h



8719514313583



## Lâmpada LED para a casa

Uma lâmpada LED de última geração que oferece uma solução de iluminação geral para as atividades diárias em interiores. Irá economizar em custos energéticos de imediato, além de reduzir a frequência de substituição das lâmpadas, sem comprometer a qualidade da sua iluminação.

### Luz de alta qualidade

- Sem cintilação visível

### Escolha uma substituição simples para as suas lâmpadas antigas

- Formato e tamanho semelhantes aos de uma vela incandescente

### Selecionar para uma solução sustentável

- Melhor para a sua carteira e o planeta

# Destques

## Sem cintilação visível

Quando a luz cintila numa sucessão rápida, este efeito pode ser agressivo para os olhos, provocar dores de cabeça e até mesmo causar um ataque nas pessoas com epilepsia fotossensível. Trata-se de um efeito desagradável e desnecessário. Os LED podem cintilar devido à sua resposta rápida à corrente do controlador. No entanto, uma vez que os LED da Philips são concebidos de modo a

minimizar as variações na saída de corrente do controlador, conseguem eliminar os fatores que provocam a cintilação. Desta forma, não irá notar qualquer cintilação, nem sequer um vestígio.

## Formato e tamanho semelhantes aos de uma vela incandescente

Com o seu design elegantemente delineado e dimensões familiares, esta é uma vela LED convencional e economizadora de energia para uma iluminação contemporânea. O substituto sustentável perfeito para velas incandescentes convencionais.

## Poupança de energia de até 90%

A tecnologia LED permite poupar até 90% de energia em comparação com uma lâmpada convencional. Portanto, compensa o investimento e poupa-lhe dinheiro ano após ano. E também ajuda a proteger o ambiente.

# Especificações

## Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Lustre não direcional
- Casquilho: E14
- Tipo de vidro: Fosca
- Acabamento da lâmpada: Fosca
- Intensidade regulável: Não
- Material da lâmpada: Plástico

## Dimensões da lâmpada

- Altura: 8,8 cm
- Largura: 4,5 cm

## Design e acabamento

- Material: Plástico

## Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000 h

## Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

## Características da luz

- Color rendering index (CRI): 80
- Temperatura da cor: 2700 K
- Fluxo luminoso nominal: 470 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: luz total instantânea
- Código da cor: 827 | CCT of 2700K

## Diversos

- EyeComfort: Não

## Outras características

- Eficiência: 95 lm/W

## Informações da embalagem

- EAN: 8719514313583
- EOC: 871951431358300
- Título do produto: LED 40W P45 E14 WW FR ND 4PF/6 DISC

#### Consumo de energia

- Fator de potência: 0,51
- Tensão: AC 220-240 V
- Potência: 4,9 W
- Potência equivalente: 40 W

#### Dimensões e peso do produto

- Comprimento: 8,8 cm

#### Especificações técnicas

- Frequência: 50-60 Hz

#### Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8719514313583
- Peso líquido: 0,08 kg
- Peso bruto: 0,11 kg
- Altura: 11,5 cm
- Comprimento: 4,6 cm
- Largura: 18,6 cm
- Número de material (12NC):  
929003546540



Data de publicação:  
2024-09-09  
Versão: 0.352

© 2024 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.