

# PHILIPS

Lâmpada de filamento  
âmbar 25 W A60 E27

LED

1800 K

250 lm

15.000 h

Regulação



8719514315433



## Lâmpada LED para a casa

Esta lâmpada LED da Philips fornece uma maravilhosa luz extra quente, com uma duração excepcionalmente longa e uma poupança de energia significativa imediata. Com a temperatura de cor de uma chama, esta lâmpada é a escolha perfeita para uma atmosfera acolhedora.

### Luz branca extraquente regulável


- Luz branca extraquente regulável

### Concebido para ser visto, bonito quando ligado e desligado

- Maravilhosa tanto ligada como desligada

# Destques

## Luz branca extraquente regulável



Oferece um ambiente aconchegante e acolhedor ao seu quarto com luzes

brancas extraquentes, que podem ser diminuídas para criar o seu ambiente privado.

## Maravilhosa tanto ligada como desligada



"Esta lâmpada maravilhosa com filamento visível confere um toque de estilo e nostalgia a qualquer divisão. Maravilhosa tanto ligada como desligada. "

# Especificações

## Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Lâmpada não direcional
- Casquilho: E27
- Intensidade regulável: Sim
- Material da lâmpada: Vidro

## Dimensões da lâmpada

- Altura: 10,6 cm
- Largura: 6,1 cm

## Design e acabamento

- Material: Vidro

## Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 20.000
- Vida útil nominal: 15.000 h

## Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

## Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 1800 K
- Fluxo luminoso nominal: 250 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: luz total instantânea
- Código da cor: 818 | CCT of 1800K

## Diversos

- EyeComfort: Sim
- Inovações LED: EyeComfort
- Funcionalidades adicionais: Regulável, Decorativo

## Outras características

- Eficiência: 62 lm/W

## Informações da embalagem

- EAN: 8719514315433
- EOC: 871951431543300
- Título do produto: LED classic 25W A60 E27GOLD SP D RF SRT4

## Consumo de energia

- Fator de potência: 0.7
- Tensão: 220-240 V
- Potência: 4 W
- Potência equivalente: 25 W

8719514315433

#### Dimensões e peso do produto

- Comprimento: 10,6 cm

#### Especificações técnicas

- Frequência: 50-60 Hz

#### Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8719514315433
- Peso líquido: 0,03 kg
- Peso bruto: 0,05 kg
- Altura: 14,6 cm
- Comprimento: 6,5 cm
- Largura: 6,3 cm



Data de publicação:  
2024-11-22  
Versão: 0.367

© 2024 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)