

# PHILIPS

Lâmpada de filamento  
transparente 60 W G93  
E27

LED

2200-2700 K

806 lm

15.000 h

Regulação



8719514323957



## Experimente uma luz LED branca quente de intensidade regulável

As lâmpadas LED da Philips fornecem uma maravilhosa luz branca quente, com uma duração excepcionalmente longa e uma poupança de energia significativa imediata. Com um design puro e elegante, esta lâmpada é o substituto perfeito para as suas lâmpadas tradicionais foscas.

### **Selecionar para uma solução sustentável**

- Melhor para a sua carteira e o planeta

### **Crie a iluminação certa para a sua casa**

- Perfeita para iluminação geral de divisões

# Destques

## Poupança de energia de até 90%

A tecnologia LED permite poupar até 90% de energia em comparação com uma lâmpada convencional. Portanto, compensa o investimento e poupa-lhe dinheiro ano após ano. E também ajuda a proteger o ambiente.

## Perfeita para iluminação geral



Iluminação moderna com lâmpadas convencionais LED da Philips para iluminação geral, perfeita para iluminação geral de divisões.

# Especificações

## Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Globo não direcional
- Casquilho: E27
- Tipo de vidro: Transparente
- Acabamento da lâmpada: Transparente
- Intensidade regulável: Apenas com reguladores específicos
- Material da lâmpada: Vidro

## Dimensões da lâmpada

- Altura: 13,7 cm
- Largura: 9,5 cm

## Design e acabamento

- Material: Vidro

## Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 20.000
- Vida útil nominal: 15.000 h

## Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

## Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): 90
- Temperatura da cor: 2200-2700 K
- Fluxo luminoso nominal: 806 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: luz total instantânea
- Código da cor: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

## Diversos

- EyeComfort: Sim
- Inovações LED: EyeComfort
- Funcionalidades adicionais: Regulável, WarmGlow

## Outras características

- Eficiência: 136 lm/W

## Informações da embalagem

- EAN: 8719514323957
- EOC: 871951432395700
- Título do produto: LED classic 60W G93 E27 CL WGD90 1PF/4

## Consumo de energia

- Fator de potência: 0.6
- Tensão: 220-240 V
- Potência: 5,9 W
- Potência equivalente: 60 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): D

## Dimensões e peso do produto

- Comprimento: 13,7 cm

### Especificações técnicas

- Frequência: 50-60 Hz
- Número de registo EPREL: 453252

### Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8719514323957
- Peso líquido: 0,06 kg
- Peso bruto: 0,11 kg
- Altura: 18,2 cm
- Comprimento: 10,2 cm
- Largura: 13 cm



Data de publicação:  
2024-11-29  
Versão: 0.402

© 2024 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.