

PHILIPS

Luz de secretária
Donutclip

Candeeiro de secretária

4000 K

Branco

Intensidade regulável



8719514396890



Luz LED confortável para os olhos

Uma luz de leitura com clipe e bateria de lítio integrada para maior comodidade

Alta qualidade

- EyeComfort - luz confortável para os seus olhos

controlo

- Atenuação gradual

Destaques

Eyecomfort

A luz de fraca qualidade pode causar fadiga ocular. Com tantos de nós a passar mais tempo dentro de portas, é mais importante do que nunca iluminar a sua casa adequadamente. Os nossos produtos cumprem critérios de teste rigorosos, incluindo cintilação, efeito estroboscópico, encandeamento,

restituição cromática e efeitos de regulação para assegurar que cumprem os requisitos EyeComfort. Além de oferecerem uma luz confortável, as lâmpadas LED Philips assim se mantêm durante a sua vida útil com qualidade, emissão e cor da luz consistentes durante mais de uma década. Mude para uma luz

confortável para os seus olhos. Os seus olhos vão agradecer-lhe.

Atenuação gradual

Selecione diferentes níveis de regulação para criar o ambiente certo para cada momento.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior

Design e acabamento

- Cor: White
- Material: Metal, Plástico

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 15.000

Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Cabeça do foco ajustável: Não
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Sim
- Controlo remoto incluído: Não

Características da luz

- Consistência da cor: 6 SDCM
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 90

Diversos

- Concebida especialmente para: Quarto, Sala de estar, Escritório em casa
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Candeeiro de secretária
- EyeComfort: Sim
- Funcionalidades adicionais: Regulável

Outras características

- Corrente da lâmpada: 600 mA
- Eficiência: 76 lm/W

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,25 kg
- Altura: 38 cm
- Comprimento: 9,9 cm
- Largura: 29 cm

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Vida útil até: 15.000 h
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 175
- Cor da luz: 4000
- Alimentação elétrica: 5 V
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Regulação gradual - Não utilizar com regulador
- LED: Sim
- Potência da lâmpada incluída: 3
- Código IP: IP20
- Classe de proteção: Classe III

8719514396890

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8719514396890
- Peso líquido: 0,25 kg
- Peso bruto: 0,38 kg
- Altura: 18 cm
- Comprimento: 6,5 cm
- Largura: 17 cm



Data de publicação:
2024-11-22
Versão: 0.506

© 2024 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com