

PHILIPS

Plafon Ozziet 36 W

Plafons

2700 K

White

Intensidade regulável



8719514432062



Um equipamento. Duas zonas de luz. Três definições.

Este elegante e estreito plafon branco foi concebido para complementar qualquer teto. As limpas linhas redondas da luz principal são acentuadas por uma engenhosa luz linear na orla. Ambas as luzes funcionam para criar 3 definições de luz únicas de branco frio 2700 K para um efeito de luz ainda mais bonito. A lâmpada está disponível em 3 tamanhos, pelo que se encaixa perfeitamente em qualquer divisão da sua casa. É complementada com uma prática função de memória que recupera a sua última definição. O plafon Ozziet fica tão bem apagado como aceso.

Desenhado para a sua sala de estar e quarto

- Perfeita para relaxar e socializar

Combina com o seu interior

- Design super elegante

Fácil de experimentar

- Memorize o seu modo favorito para facilitar a seleção
- Instalação fácil

Efeito de luz

- Luz de zona dupla

Destques

Perfeita para relaxar e socializar

A sala de estar é o coração de qualquer casa – um local onde as famílias se reúnem para descontraírem e onde os amigos convivem. A iluminação para a sua sala de estar e o seu quarto tem de ser flexível e fácil de utilizar para se adaptar às diferentes ocasiões ao longo do dia. A colocação cuidada de diferentes fontes de iluminação e a combinação de diferentes camadas de luz ajuda a criar uma sensação de espaço e a proporcionar à divisão um toque quente e acolhedor.

Design super elegante

O design estreito é ideal para as divisões de teto baixo ao ficar totalmente encostada à superfície.

Memorize o seu modo favorito para facilitar a seleção

Se prefere um brilho quente para noites aconchegantes ou uma luz branca brilhante para concentrar-se, o sistema memoriza os seus modos favoritos para facilitar a seleção.

Instalação fácil

Uma instalação sem problemas. Basta fixar ou pendurar com segurança na parede ou no teto e ligar para a luminária fica pronta a ligar.

Luz de zona dupla

Mudar o ambiente da sua divisão nunca foi tão fácil. O plafon LED de zona dupla SceneSwitch da Philips permite que defina o ambiente com três definições exclusivas. A associação de uma luz principal e uma luz lateral linear oferece opções perfeitas para os seus momentos de reunião, concentração e aconchego. Não é necessário um dimmer nem instalação: tudo o que precisa é do seu interruptor existente.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior

Design e acabamento

- Cor: White
- Material: Plástico

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 20.000

Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Cabeça do foco ajustável: Não
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Sim
- Controlo remoto incluído: Não

Características da luz

- Consistência da cor: 6 SDCM
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: <2

Diversos

- Concebida especialmente para: Quarto, Sala de estar, Sala de jantar, Cozinha, Escritório em casa, Garagem
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Plafons
- EyeComfort: Sim
- Funcionalidades adicionais: Regulável

Outras características

- Corrente da lâmpada: 180 mA
- Eficiência: 108 lm/W

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 1,55 kg
- Altura: 5,5 cm
- Comprimento: 50 cm
- Largura: 50 cm

Assistência

- Garantia: 5 ano(s)

Especificações técnicas

- Vida útil até: 20.000 h
- Diâmetro: 500 mm
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 3900
- Cor da luz: 2700
- Alimentação elétrica: CA 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Regulação gradual - Não utilizar com regulador
- LED: Sim
- Código IP: IP20
- Classe de proteção: Classe II

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8719514432062
- Peso líquido: 1,55 kg
- Peso bruto: 2,15 kg
- Altura: 52,8 cm
- Comprimento: 5,9 cm
- Largura: 52,5 cm



Data de publicação:
2024-11-22
Versão: 0.263

© 2024 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify, Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com