

PHILIPS

Lâmpada filamento
transparente 100 W A70
E27

Ultraeficiente


4000 K

1535 lm

50.000 h



8719514435735



Iluminação LED brilhante com excelente qualidade de luz

Uma lâmpada LED de última geração que oferece uma solução de iluminação geral para as atividades diárias em interiores. Irá economizar em custos energéticos de imediato, além de reduzir a frequência de substituição das lâmpadas, sem comprometer a qualidade da sua iluminação.

Luz de alta qualidade

- Concebidos para o conforto dos seus olhos

Selecionar para uma solução sustentável

- Melhor para a sua carteira e o planeta
- Lâmpada de longa duração – Dura até 50 anos

Concebido para ser visto, bonito quando ligado e desligado

- LED em vidro clássico

Destaques

LEDs delicados para os seus olhos



É fácil ver como a iluminação demasiado agressiva pode causar fadiga ocular. Se for demasiado brilhante, produz um efeito de encadeamento. Se for demasiado suave, sentirá uma cintilação. Agora

pode iluminar suavemente o seu mundo com LEDs concebidos para serem confortáveis para os olhos e criarem o ambiente perfeito na sua casa.

Poupança de energia de até 90%

A tecnologia LED permite poupar até 90% de energia em comparação com uma lâmpada convencional. Portanto, compensa o investimento e poupa-lhe dinheiro ano após ano. E também ajuda a proteger o ambiente.

Lâmpada de longa duração – Dura até 50 anos

Com uma vida útil de até 50.000 horas, pode reduzir o incómodo de substituir frequentemente as suas lâmpadas e desfrutar de uma solução de iluminação perfeita durante mais de 50 anos.

Design transparente em vidro

O aspeto que gosta, o desempenho que espera. Designs clássicos em vidro transparente que replicam a maravilhosa luz brilhante das lâmpadas tradicionais, para uma solução perfeita em toda a casa.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Lâmpada não direcional
- Casquilho: E27
- Intensidade regulável: Não

Dimensões da lâmpada

- Altura: 12,7 cm
- Largura: 7 cm

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Vida útil nominal: 50.000 h

Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Características da luz

- Color rendering index (CRI): 80
- Temperatura da cor: 4000 K
- Fluxo luminoso nominal: 1535 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: luz total instantânea
- Código da cor: 840 | CCT of 4000K

Diversos

- EyeComfort: Sim
- Inovações LED: UltraEfficient

Outras características

- Eficiência: 210 lm/W

Informações da embalagem

- EAN: 8719514435735
- EOC: 871951443573500
- Título do produto: LED CLA 100W A70 E27 4000K CL UE SRT4

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.4
- Tensão: 220-240 V
- Potência: 7,3 W
- Potência equivalente: 100 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): A

Dimensões e peso do produto

- Comprimento: 12,7 cm

Especificações técnicas

- Frequência: 50-60 Hz
- Número de registo EPREL: 1370035
- Referência de medição de fluxo: Sphere

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8719514435735
- Peso líquido: 0,05 kg
- Peso bruto: 0,1 kg
- Altura: 17,8 cm
- Comprimento: 7,6 cm
- Largura: 7,6 cm
- Número de material (12NC): 929003480701



Data de publicação:
2024-07-25
Versão: 0.172

© 2024 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com