

PHILIPS

Lâmpada de 4,9 W
(Eq. 40 W) P45 E27

LED inteligente

Cor total

Plástico

ácil sistema "plug-and-play"

Controlo por voz ou aplicação
WiZ



8719514437395



Luz colorida que combina com o seu estado de espírito

Utilize tonalidades de luz coloridas nos seus espaços interiores com a lâmpada de cor total LED inteligente da Philips com uma base E27. Esta lâmpada está conectada ao WiZ. Utilize a sua rede Wi-Fi existente para a controlar com a aplicação WiZ ou a sua voz.

Instalação fácil

- Ligação fácil Plug & Play. Funciona com o Wi-Fi existente.

Controlo inteligente

- Controle em qualquer lugar com o seu smartphone.
- Controlo de voz com o Assistente Google, a Alexa ou os Atalhos da Siri.

Funcionalidades inteligentes

- Automatize as suas luzes segundo um plano horário
- Funcionalidades de bem-estar predefinidas

Modos de luz

- Modos predefinidos e regulável desde o branco quente ao branco frio
- Milhões de cores e modos de luz dinâmica
- Personalize cenas com modos de luz dinâmica predefinidos.

Destaques

Ácil sistema "plug-and-play"

O WiZ funciona com o seu router Wi-Fi existente, não necessita de uma gateway adicional. Ligue a sua nova luz, descarregue a aplicação WiZ e já está!

Controlo em qualquer lugar

Controle as suas luzes WiZ a partir de qualquer local através do smartphone. Se tiver deixado as luzes acesas antes de sair de casa, não se preocupe. A aplicação WiZ está disponível para iOS e Android.

Controlo de voz

Adquira controlo mãos-livres das suas luzes utilizando a sua voz e o Assistente Google, a Amazon Alexa ou os Atalhos da Siri. Utilize comandos de voz simples para acender ou apagar as luzes, aumentar ou diminuir a intensidade, mudar de cor e configurar efeitos de luz personalizados.

Automatize as suas luzes segundo um plano horário

Automatize as luzes de acordo com as suas rotinas diárias ou semanais. Planeie a ativação automática das suas luzes antes de chegar a casa e mantenha-as desligadas quando não são necessárias.

Funcionalidades de bem-estar predefinidas

Utilize as funcionalidades de bem-estar predefinidas na aplicação WiZ para desfrutar dos padrões de iluminação que melhor se adequam ao seu ritmo circadiano ao longo do dia. A aplicação WiZ proporciona-lhe boa luminosidade diurna quando precisa de energia e de se concentrar, mudando suavemente para uma luz branca quente, para o ajudar a relaxar e dormir melhor.

Modos predefinidos e regulável desde o branco quente ao branco frio

Selecione entre uma gama de luz branca quente suave e fria energizante ou simplesmente entre modos predefinidos, como "Foco" e "Relaxamento", para criar o ambiente ideal para as suas atividades.

Milhões de cores e modos de luz dinâmica

Escolha entre uma paleta de milhões de cores de luz para criar uma atmosfera fantástica em sua casa. Desfrute das diferenças subtis dos nossos efeitos de luz dinâmica no seu ambiente

Cenários personalizados

Combine modos de luzes de cores e brancas para criar o ambiente de iluminação perfeito para o seu momento diário especial. Guarde e aceda à configuração sempre que desejar através da aplicação, WiZmote ou da sua voz.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: P45
- Casquilho: E27
- Tecnologia: Wi-Fi inteligente
- Tipo de vidro: Fosca
- Acabamento da lâmpada: Fosca
- Intensidade regulável: Regulação sem fios

Dimensões da lâmpada

- Altura: 10,1 cm
- Peso: 0,05 kg
- Largura: 4,5 cm

Duração

- Vida útil média (2,7 horas/dia): 15 ano
- Fator de manutenção de lúmenes: 70%
- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000 h

Características da luz

- Consistência da cor: 6 SDCM
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 90
- Temperatura da cor: 2200-6500 K
- Categoria da cor da luz: Cor total
- Fluxo luminoso nominal: 470 lm
- Tempo de acendimento: <0.5 s
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: luz total instantânea

Diversos

- EyeComfort: Sim

Outras características

- Corrente da lâmpada: 40 mA
- Eficiência: 95 lm/W

Informações da embalagem

- EAN: 8719514437395
- EOC: 871951443739500
- Título do produto: PHI WFB 40W P45 E27 922-65 RGB 1PF/6

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.5
- Tensão: 220-240 V
- Potência: 4,9 W
- Potência equivalente: 40 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): F

Dimensões e peso do produto

- Comprimento: 10,1 cm

Valores medidos

- Vida útil especificada: 15.000 h
- Fluxo luminoso medido: 470 lm
- Potência medida: 4.9 W

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Frequência: 50-60 Hz
- Número de registo EPREL: 1901152
- Referência de medição de fluxo: Sphere

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8719514437395
- Peso líquido: 0,05 kg
- Peso bruto: 0,09 kg
- Altura: 16 cm
- Comprimento: 7 cm
- Largura: 7 cm



Data de publicação:
2025-03-11
Versão: 0.267

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com