

PHILIPS

Filamento transparente
de 40 W ST64 E27

LED inteligente

Lâmpada inteligente de cor
total

Até 470 lúmenes

ácil sistema "plug-and-play"

Controlo por aplicação ou voz



8720169165816



Controlo fácil por aplicação ou voz

Quando Edison inventou a lâmpada de filamento incandescente clássica na década de 1880, ele nunca poderia imaginar o que a Philips seria capaz de fazer com elas atualmente. Estas lâmpadas LED inteligentes de filamento são elegantes até quando estão desligadas, mas a verdadeira magia acontece quando as liga. Encha as suas divisões com milhões de cores e tonalidades de luz branca, desde confortável a fria. Desfrute do visual clássico das lâmpadas de filamento incandescentes vintage ao mesmo tempo que tira partido das vantagens de poupança de energia dos LED. E, porque possuem a tecnologia conectada WiZ, pode facilmente controlá-las utilizando a sua Wi-Fi e a aplicação WiZ, o telecomando ou a sua voz.

Instalação fácil

- Fácil de ligar e usar

Controlo inteligente

- Controle em qualquer lugar com o seu smartphone.
- Controlo de voz com o Assistente Google, a Alexa ou os Atalhos da Siri.

Funcionalidades inteligentes

- Automatize as suas luzes segundo um plano horário
- Funcionalidades de bem-estar predefinidas

Modos de luz

- Milhões de cores e modos de luz dinâmica
- Modos predefinidos e regulável desde o branco quente ao branco frio

Destaques

Fácil de ligar e usar



O WiZ funciona com o seu router Wi-Fi existente, não necessita de uma gateway adicional. Ligue a sua nova luz, descarregue a aplicação WiZ e já está!

Controlo em qualquer lugar

Controle as suas luzes WiZ a partir de qualquer local através do smartphone. Se tiver deixado as luzes acesas antes de sair de casa, não se preocupe. A aplicação WiZ está disponível para iOS e Android.

Controlo de voz

Adquira controlo mãos-livres das suas luzes utilizando a sua voz e o Assistente Google, a Amazon Alexa ou os Atalhos da Siri. Utilize comandos de voz simples para acender ou apagar as luzes, aumentar ou diminuir a intensidade, mudar de cor e configurar efeitos de luz personalizados.

Automatize as suas luzes segundo um plano horário

Automatize as luzes de acordo com as suas rotinas diárias ou semanais. Planeie a ativação automática das suas luzes antes de chegar a casa e mantenha-as desligadas quando não são necessárias.

Funcionalidades de bem-estar predefinidas

Utilize as funcionalidades de bem-estar predefinidas na aplicação WiZ para desfrutar dos padrões de iluminação que melhor se adequam ao seu ritmo circadiano ao longo do dia. A aplicação WiZ proporciona-lhe boa luminosidade diurna quando precisa de energia e de se concentrar, mudando suavemente para uma luz branca quente, para o ajudar a relaxar e dormir melhor.

Milhões de cores e modos de luz dinâmica

Escolha entre uma paleta de milhões de cores de luz para criar uma atmosfera fantástica em sua casa. Desfrute das diferenças subtis dos nossos efeitos de luz dinâmica no seu ambiente

Modos predefinidos e regulável desde o branco quente ao branco frio



Selecione entre uma gama de luz branca quente suave e fria energizante ou simplesmente entre modos predefinidos, como "Foco" e "Relaxamento", para criar o ambiente ideal para as suas atividades.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: ST64
- Casquilho: E27
- Tecnologia: Wi-Fi inteligente
- Tipo de vidro: Transparente
- Acabamento da lâmpada: Transparente
- Intensidade regulável: Regulação sem fios

Dimensões da lâmpada

- Altura: 14,3 cm
- Peso: 0,055 kg
- Largura: 6,4 cm

Duração

- Vida útil média (2,7 horas/dia): 15 ano
- Fator de manutenção de lúmenes: 70%
- Número de ciclos de funcionamento: 20.000
- Vida útil nominal: 15.000 h

Características da luz

- Consistência da cor: 6 SDCM
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 2200-6500 (RGB) K
- Categoria da cor da luz: Cor total
- Fluxo luminoso nominal: 470 lm
- Tempo de acendimento: <0.5 s
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: luz total instantânea

Diversos

- EyeComfort: Sim

Outras características

- Corrente da lâmpada: 47 mA
- Eficiência: 74 lm/W

Informações da embalagem

- EAN: 8720169165816
- EOC: 872016916581600
- Título do produto: PHI WFB 40W ST64 E27 822-65 RGB CL 1PF/6

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.5
- Tensão: 220-240 V
- Potência: 6,3 W
- Potência equivalente: 40 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): G

Dimensões e peso do produto

- Comprimento: 14,3 cm

Valores medidos

- Vida útil especificada: 15.000 h
- Fluxo luminoso medido: 470 lm
- Potência medida: 6.3 W

Especificações técnicas

- Frequência: 50-60 Hz
- Número de registo EPREL: 1901109
- Referência de medição de fluxo: Sphere

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8720169165816
- Peso líquido: 0,06 kg
- Peso bruto: 0,09 kg
- Altura: 18,5 cm
- Comprimento: 8,5 cm
- Largura: 8,5 cm



Data de publicação:
2025-03-11
Versão: 0.399

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com