

PHILIPS

Plafon Meson
16,5 W 170 mm

Plafons

3000 K

Branco

Maior conforto

Branco

8720169174108



Luz LED confortável para os olhos

Ilumine o seu espaço com a Downlight LED EyeComfort da Philips, que proporciona uma fonte de luz confortável e conforto para os seus olhos.

Fácil de experimentar

- Ideal para salas com tetos baixos, este equipamento é subtil e discreto.

Duração

- Vida útil longa até 15.000 horas

Luz LED de alta qualidade que dura várias décadas

- Encandeamento reduzido. Maior conforto.

Destques

Adequada para tetos baixos Design estreito

Vida útil longa até 15.000 horas

A tecnologia LED da Philips expande a vida útil do seu produto até 15.000 horas.

EyeComfort com ótica entrelaçada

A tecnologia de ótica entrelaçada melhora a experiência geral de iluminação no seu dia a dia. Impressa com padrões 3D para ajudar a difundir a luz, a tecnologia de microlentes produz uma distribuição uniforme da luz que reduz significativamente o

encandeamento. Esta iluminação não é apenas uma luz suave e uniforme que proporciona mais conforto aos seus olhos, mas também redistribui inteligentemente a luz para uma iluminação menos ofuscante na área iluminada.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior

Design e acabamento

- Cor: White
- Material: Plástico

Duração

- Vida útil média (2,7 horas/dia): 15 ano
- Fator de manutenção de lúmenes: 70%
- Número de ciclos de funcionamento: 7.500

Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Cabeça do foco ajustável: Não
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Sim
- Controlo remoto incluído: Não

Características da luz

- Ângulo de feixe: 100 °
- Consistência da cor: 6 SDCM
- Color rendering index (CRI): 80
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: <2

Diversos

- Concebida especialmente para: Quarto, Sala de estar, Sala de jantar, Cozinha, Escritório em casa, Garagem
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Plafons
- EyeComfort: Sim

Outras características

- Corrente da lâmpada: 120 mA
- Eficiência: 72 lm/W

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.5

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,091 kg
- Altura: 4,2 cm
- Comprimento: 17 cm
- Largura: 17 cm

Assistência

- Garantia: 1 ano(s)

Especificações técnicas

- Vida útil até: 15.000 h
- Diâmetro: 170 mm
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 1200
- Cor da luz: 3000
- Alimentação elétrica: CA 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
- LED: Sim
- Potência da lâmpada incluída: 16.5
- Código IP: IP20
- Classe de proteção: Classe II

8720169174108

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8720169174108
- Peso líquido: 0,09 kg
- Peso bruto: 0,14 kg
- Altura: 17,6 cm
- Comprimento: 4,8 cm
- Largura: 17,3 cm
- Número de material (12NC): 929003283101



Data de publicação:
2024-09-20
Versão: 0.295

© 2024 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com