

# PHILIPS

Plafon Meson  
23,5 W 222 mm

Plafons

3000 K

Branco

Maior conforto

Branco

8720169174160



## Luz LED confortável para os olhos

Ilumine o seu espaço com a Downlight LED EyeComfort da Philips, que proporciona uma fonte de luz confortável e conforto para os seus olhos.

### Fácil de experimentar

- Ideal para salas com tetos baixos, este equipamento é subtil e discreto.

### Duração

- Vida útil longa até 15.000 horas

### Luz LED de alta qualidade que dura várias décadas

- Encandeamento reduzido. Maior conforto.

# Destques

## Adequada para tetos baixos Design estreito

### Vida útil longa até 15.000 horas

A tecnologia LED da Philips expande a vida útil do seu produto até 15.000 horas.

## EyeComfort com ótica entrelaçada

A tecnologia de ótica entrelaçada melhora a experiência geral de iluminação no seu dia a dia. Impressa com padrões 3D para ajudar a difundir a luz, a tecnologia de microlentes produz uma distribuição uniforme da luz que reduz significativamente o

encandeamento. Esta iluminação não é apenas uma luz suave e uniforme que proporciona mais conforto aos seus olhos, mas também redistribui inteligentemente a luz para uma iluminação menos ofuscante na área iluminada.

# Especificações

## Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior

## Design e acabamento

- Cor: Branco
- Material: Plástico

## Duração

- Vida útil média (2,7 horas/dia): 15 ano
- Fator de manutenção de lúmenes: 70%
- Número de ciclos de funcionamento: 7.500

## Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

## Funcionalidade extra/acessório incl.

- Cabeça do foco ajustável: Não
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Sim
- Controlo remoto incluído: Não

## Características da luz

- Ângulo de feixe: 100 °
- Consistência da cor: 6 SDCM
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: <2

## Diversos

- Concebida especialmente para: Quarto, Sala de estar, Sala de jantar, Cozinha, Escritório em casa, Garagem
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Plafons
- EyeComfort: Sim

## Outras características

- Corrente da lâmpada: 165 mA
- Eficiência: 74 lm/W

## Consumo de energia

- Fator de potência: 0.5

## Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,154 kg
- Altura: 4,2 cm
- Comprimento: 22,2 cm
- Largura: 22,2 cm

## Assistência

- Garantia: 1 ano(s)

## Especificações técnicas

- Vida útil até: 15.000 h
- Diâmetro: 222 mm
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 1750
- Cor da luz: 3000
- Alimentação elétrica: AC 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
- LED: Sim
- Potência da lâmpada incluída: 23.5
- Código IP: IP20
- Classe de proteção: Classe II

8720169174160

**Dimensões e peso da embalagem**

- EAN/UPC - produto: 8720169174160
- Peso líquido: 0,15 kg
- Peso bruto: 0,23 kg
- Altura: 22,8 cm
- Comprimento: 4,6 cm
- Largura: 22,5 cm



Data de publicação:  
2025-02-11  
Versão: 0.318

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)