

# PHILIPS

Foco 50 W PAR16  
GU10

Ultraeficiente

3000 K

375 lm

50.000 h



8720169174306



## Uma lâmpada única

Os focos LED da Philips fornecem um feixe brilhante direcionado, uma duração excepcionalmente longa e uma poupança de energia significativa. Este foco é o substituto de longa duração perfeito para focos de 50 W com um casquilho GU10.

### Escolha uma substituição simples para as suas lâmpadas antigas

- Formato e tamanho semelhantes aos de uma lâmpada de halógeno convencional

### Selecionar para uma solução sustentável

- Lâmpada de longa duração – Dura até 50 anos

### Luz LED de alta qualidade que dura várias décadas

- Concebidos para o conforto dos seus olhos

# Destques

## Substitui as lâmpadas de halogéneo convencionais



Com o seu design elegantemente delineado e dimensões familiares, esta é uma lâmpada LED convencional e economizadora de energia para uma iluminação moderna. O substituto sustentável perfeito para lâmpadas de halogéneo convencionais.

## Lâmpada de longa duração – Dura até 50 anos



Com uma vida útil de até 50.000 horas, pode reduzir o incómodo de substituir frequentemente as suas lâmpadas e desfrutar de uma solução de iluminação perfeita durante mais de 50 anos.

## Concebidos para o conforto dos seus olhos



É fácil ver como a iluminação demasiado agressiva pode causar fadiga ocular. Se for demasiado brilhante, produz um efeito de encadeamento. Se for demasiado suave, sentirá uma cintilação. Agora pode iluminar suavemente o seu mundo com LEDs concebidos para serem confortáveis para os olhos e criarem o ambiente perfeito na sua casa.

# Especificações

### Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Refletor direcional
- Casquilho: GU10
- Tipo de vidro: Transparente
- Acabamento da lâmpada: Transparente
- Intensidade regulável: Não
- Material da lâmpada: Vidro

### Dimensões da lâmpada

- Altura: 5,4 cm
- Largura: 5 cm

### Design e acabamento

- Material: Vidro

### Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Vida útil nominal: 50.000 h

### Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

### Características da luz

- Ângulo de feixe: 36 °
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 3000 K
- Fluxo luminoso nominal: 375 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: luz total instantânea
- Código da cor: 830 | CCT of 3000K

#### Diversos

- EyeComfort: Sim
- Inovações LED: UltraEfficient, EyeComfort

#### Outras características

- Eficiência: 178 lm/W

#### Informações da embalagem

- EAN: 8720169174306
- EOC: 872016917430600
- Título do produto: LEDClassic 50W GU10 WH 36D ND UE SRT4

#### Consumo de energia

- Fator de potência: 0.4
- Tensão: AC 220-240 V
- Potência: 2,1 W
- Potência equivalente: 50 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): A

#### Dimensões e peso do produto

- Comprimento: 5,4 cm

#### Valores medidos

- Intensidade de pico nominal: 680 cd

#### Especificações técnicas

- Frequência: 50-60 Hz
- Número de registo EPREL: 1428240

#### Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8720169174306
- Peso líquido: 0,05 kg
- Peso bruto: 0,12 kg
- Altura: 13,2 cm
- Comprimento: 5,3 cm
- Largura: 6,3 cm



Data de publicação:  
2025-01-23  
Versão: 0.422

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.