

PHILIPS

Vela de filamento
transparente 40 W P45
E27

Ultraeficiente

4000 K

485 lm

50.000 h



8720169188259



Iluminação LED brilhante com excelente qualidade de luz

Uma lâmpada esférica LED da Philips que oferece uma solução de iluminação geral para as atividades diárias em interiores. Irá economizar em custos energéticos de imediato, além de reduzir a frequência de substituição das lâmpadas, sem comprometer a qualidade da sua iluminação.

Luz de alta qualidade

- Concebidos para o conforto dos seus olhos

Selecionar para uma solução sustentável

- Economiza até 90% de energia
- Lâmpada de longa duração – Dura até 50 anos

Destques

Concebida para o conforto dos seus olhos



É fácil ver como a iluminação demasiado agressiva pode causar fadiga ocular. Se for demasiado brilhante, produz um efeito de encadeamento. Se for demasiado suave, sentirá uma cintilação. Agora pode iluminar suavemente o seu mundo com LEDs concebidos para serem confortáveis para os olhos e

criarem o ambiente perfeito na sua casa.

Economiza até 90% de energia



Desfrute da poupança de energia dos LEDs sem sacrificar qualidade de luz. Poupe instantaneamente mais de 90% de energia substituindo as suas atuais lâmpadas de halogéneo ou incandescentes

Lâmpada de longa duração – Dura até 50 anos



Com uma vida útil de até 50.000 horas, pode reduzir o incómodo de substituir frequentemente as suas lâmpadas e desfrutar de uma solução de iluminação perfeita durante mais de 50 anos.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Lustre não direcional
- Casquilho: E27
- Acabamento da lâmpada: Transparente
- Intensidade regulável: Não
- Material da lâmpada: Vidro

Dimensões da lâmpada

- Altura: 7,8 cm
- Largura: 4,5 cm

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Vida útil nominal: 50.000 h

Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 4000 K
- Fluxo luminoso nominal: 485 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: luz total instantânea
- Código da cor: 840 | CCT of 4000K

Diversos

- EyeComfort: Sim
- Inovações LED: UltraEfficient, EyeComfort

Outras características

- Eficiência: 210 lm/W

Informações da embalagem

- EAN: 8720169188259
- EOC: 872016918825900
- Título do produto: LED CLA 40W P45 E27 4000K CL UE SRT4

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.4
- Tensão: AC 220-240 V
- Potência: 2,3 W
- Potência equivalente: 40 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): A

Dimensões e peso do produto

- Comprimento: 7,8 cm

Especificações técnicas

- Frequência: 50-60 Hz
- Número de registo EPREL: 1442637

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8720169188259
- Peso líquido: 0,02 kg
- Peso bruto: 0,04 kg
- Altura: 12,7 cm
- Comprimento: 5,3 cm
- Largura: 6,3 cm



Data de publicação:
2025-03-11
Versão: 0.466

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com