

# PHILIPS

3 focos de 50 W  
PAR16 GU10

LED inteligente

Lâmpada inteligente de branco  
regulável

Até 345 lúmenes

ácil sistema "plug-and-play"

Controlo por aplicação ou voz



8720169210370



## Iluminação inteligente para o seu dia a dia

Obtenha luz inteligente branca quente ou fria, difusa e regulável nos seus equipamentos ou focos encastrados convencionais com a lâmpada Philips Smart LED GU10. Esta lâmpada está conectada ao WiZ. Utilize a sua rede Wi-Fi existente para a controlar com a aplicação WiZ ou a sua voz.

### Instalação fácil

- Ligação fácil Plug & Play. Funciona com o Wi-Fi existente.

### Controlo inteligente

- Controle em qualquer lugar com o seu smartphone
- Controlo por voz mãos-livres

### Funcionalidades inteligentes

- Regulação inteligente através da aplicação, da voz ou do regulador
- Funcionalidades de bem-estar predefinidas
- Automatize as lâmpadas com horários

### Modos de luz

- Modos predefinidos e regulável desde o branco quente ao branco frio

# Destaques

## fácil sistema "plug-and-play"

O WiZ funciona com o seu router Wi-Fi existente, não necessita de uma gateway adicional. Ligue a sua nova luz, descarregue a aplicação WiZ e já está!

## Controlo em qualquer lugar



Controle as suas luzes WiZ a partir de qualquer local através do smartphone. Se tiver deixado as luzes acesas antes de sair de casa, não se preocupe. A aplicação WiZ está disponível para iOS e Android.

## Controlo por voz mãos-livres



Controle as suas lâmpadas com dispositivos ativados por voz: basta ativar a integração com a Google e Alexa ou adicionar aos atalhos da Siri.

## Regulação inteligente

Regule as suas luzes para a luminosidade desejada através do smartphone, WiZmote ou da sua voz. Não necessita de instalar um regulador dispendioso.

## Funcionalidades de bem-estar predefinidas

Utilize as funcionalidades de bem-estar predefinidas na aplicação WiZ para desfrutar dos padrões de iluminação que melhor se adequam ao seu ritmo circadiano ao longo do dia. A aplicação WiZ proporciona-lhe boa luminosidade diurna quando precisa de energia e de se concentrar, mudando suavemente para uma luz branca quente, para o ajudar a relaxar e dormir melhor.

## Automatize as lâmpadas com horários

Automatize as luzes de acordo com as suas rotinas diárias ou semanais. Planeie a ativação automática das suas luzes antes de chegar a casa e mantenha-as desligadas quando não são necessárias.

## Modos predefinidos e regulável desde o branco quente ao branco frio



Selecione entre uma gama de luz branca quente suave e fria energizante ou simplesmente entre modos predefinidos, como "Foco" e "Relaxamento", para criar o ambiente ideal para as suas atividades.

# Especificações

## Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: PAR16
- Casquilho: GU10
- Tecnologia: Wi-Fi inteligente
- Tipo de vidro: Fosca
- Acabamento da lâmpada: Fosca
- Intensidade regulável: Regulação sem fios

## Dimensões da lâmpada

- Altura: 5,8 cm
- Peso: 0,15 kg
- Largura: 5 cm

## Duração

- Vida útil média (2,7 horas/dia): 15 ano
- Fator de manutenção de lúmenes: 70%
- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000 h

## Características da luz

- Ângulo de feixe: 36 °
- Consistência da cor: 6 SDCM
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 90
- Temperatura da cor: 2700–6500 K
- Categoria da cor da luz: Branco regulável
- Fluxo luminoso nominal: 345 lm
- Tempo de acendimento: <0.5 s
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: luz total instantânea

## Diversos

- EyeComfort: Sim

## Outras características

- Corrente da lâmpada: 40 mA
- Eficiência: 73 lm/W

## Informações da embalagem

- EAN: 8720169210370
- EOC: 872016921037000
- Título do produto: PHI WFB 50W GU10 927-65 TW 3CT6

## Consumo de energia

- Fator de potência: 0.51
- Tensão: 220–240 V
- Potência: 4,7 W
- Potência equivalente: 50 W

## Dimensões e peso do produto

- Comprimento: 5,8 cm

## Valores medidos

- Ângulo de feixe medido: 36 °
- Vida útil especificada: 15.000 h
- Fluxo luminoso medido: 345 lm
- Intensidade de pico nominal: 550 cd
- Potência medida: 4.7 W

## Especificações técnicas

- Frequência: 50–60 Hz
- Referência de medição de fluxo: Narrow Cone

## Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8720169210370
- Peso líquido: 0,45 kg
- Peso bruto: 0,55 kg
- Altura: 14,4 cm
- Comprimento: 7,1 cm
- Largura: 18,5 cm



Data de publicação:  
2025-04-13  
Versão: 0.327

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)