

# PHILIPS

Foco parede/teto  
Sleet 3x

Focos de parede/teto

Sem lâmpada

Preto

ClickFix



8720169299658



## Luz de alta qualidade, concebida para qualquer efeito de luz

Inclua este prático foco Philips na sua casa. Escolha uma lâmpada LED E14 da Philips que combine com o estilo do seu foco e garanta uma luz de alta qualidade e longa duração.

### Fácil de utilizar

- Cabeça do foco ajustável
- Sem lâmpada incluída

### Instalação fácil

- Montagem fácil com ClickFix

### Fácil de experimentar

- Perfeita para colocar em paredes ou tetos, esta luminária oferece-lhe a liberdade de personalizar a iluminação de acordo com o seu espaço.

### Material e acabamento

- Material de elevada qualidade

# Destques

## Cabeça do foco ajustável



Direcione a luz para onde esta é mais necessária, bastando para isso ajustar, rodar ou inclinar a cabeça do foco da lâmpada.

## Sem lâmpada incluída

Esta luminária é fornecida sem lâmpada, o que lhe permite escolher o fluxo luminoso mais adequado à divisão e à sua preferência. A escolha de uma lâmpada LED da Philips irá garantir um fluxo luminoso de alta qualidade e longa duração.

## Montagem fácil com ClickFix



Instale o seu foco facilmente e sem ajuda. Graças a ClickFix, não é necessário um par de mãos extra. Basta montar o suporte no teto, ligar os fios, clicar e fixar a lâmpada de uma só vez.

## Montagem adaptável para parede ou teto

### Material de elevada qualidade



Material duradouro e apelativo para um investimento atrativo e de longa duração.

# Especificações

## Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior

## Design e acabamento

- Cor: Preto
- Material: Metal, Vidro

## Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

## Funcionalidade extra/acessório incl.

- Cabeça do foco ajustável: Sim
- Montagem click!FIX: Sim
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- Controlo remoto incluído: Não

## Características da luz

- Tempo de aquecimento até 60% de luz: <2

## Diversos

- Concebida especialmente para: Quarto, Sala de jantar, Garagem, Corredor, Cozinha, Sala de estar
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Focos de parede/teto
- EyeComfort: Não
- Funcionalidades adicionais: ClickFix

## Outras características

- Corrente da lâmpada: 345 mA

#### Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,911 kg
- Altura: 13 cm
- Comprimento: 22 cm
- Largura: 21 cm

#### Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

#### Especificações técnicas

- Alimentação elétrica: AC 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
- LED: Não
- Encaixe/casquilho: E14
- Potência máxima da lâmpada de substituição: 25 W
- Código IP: IP20
- Classe de proteção: Classe I
- Número de fontes de luz: 3

#### Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8720169299658
- Peso líquido: 0,91 kg
- Peso bruto: 1,04 kg
- Altura: 26 cm
- Comprimento: 11 cm
- Largura: 26 cm



Data de publicação:  
2025-03-14  
Versão: 0.222

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.