

PHILIPS

Vela de filamento
transparente UltraEfficient
de 40 W B35 E14

Ultraeficiente


4000 K

485 lm

50.000 h



8720169310674



Lâmpada UltraEfficient, a nossa lâmpada LED mais energeticamente eficiente até à data

Lâmpada LED da Philips que oferece uma solução iluminação geral para atividades diárias em ambientes de interior. Poupará imediatamente nos custos energéticos e reduzirá a frequência de substituição das lâmpadas, sem comprometer a qualidade da sua iluminação.

Luz de alta qualidade

- Concebidos para o conforto dos seus olhos

Selecionar para uma solução sustentável

- Lâmpada de longa duração – Dura até 50 anos
- Desfrute da poupança de energia dos LEDs sem sacrificar qualidade de luz. Poupe instantaneamente mais de 60% em energia em comparação com as lâmpadas LED padrão da Philips.

Destaques

LEDs delicados para os seus olhos



É fácil ver como a iluminação demasiado agressiva pode causar

fadiga ocular. Se for demasiado brilhante, produz um efeito de encadeamento. Se for demasiado suave, sentirá uma cintilação. Agora pode iluminar suavemente o seu mundo com LEDs concebidos para serem confortáveis para os olhos e criarem o ambiente perfeito na sua casa.

Lâmpada de longa duração – Dura até 50 anos

Com uma vida útil de até 50.000 horas, pode reduzir o incómodo de substituir frequentemente as suas lâmpadas e desfrutar de uma solução de iluminação perfeita durante mais de 50 anos.

Poupe mais de 60% de energia em comparação com o LED padrão

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Chama não direcional
- Casquilho: E14
- Acabamento da lâmpada: Transparente
- Intensidade regulável: Não
- Material da lâmpada: Vidro

Dimensões da lâmpada

- Altura: 9,7 cm
- Largura: 3,5 cm

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Vida útil nominal: 50.000 h

Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Características da luz

- Ângulo de feixe: 300 °
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 4000 K
- Fluxo luminoso nominal: 485 lm

Diversos

- EyeComfort: Sim
- Inovações LED: EyeComfort, UltraEfficient

Outras características

- Eficiência: 210 lm/W

Informações da embalagem

- EAN: 8720169310674
- EOC: 872016931067400
- Título do produto: LED CLA 40W B35 E14 4000K CL UE SRT4

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.4
- Tensão: AC 220-240 V
- Potência: 2,3 W
- Potência equivalente: 40 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): A

Dimensões e peso do produto

- Comprimento: 9,7 cm

Especificações técnicas

- Frequência: 50-60 Hz
- Número de registo EPREL: 1881211

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8720169310674
- Peso líquido: 0,02 kg
- Peso bruto: 0,03 kg
- Altura: 14,6 cm
- Comprimento: 4,6 cm
- Largura: 6,3 cm



Data de publicação:
2024-12-20
Versão: 0.163

© 2024 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.