

PHILIPS


Lampă de perete
Raindrop 60 W E27 fără
bec

myGarden

Fără bec

Negru

Rezistent la apă



01652/30/PN



Bucura i-vă de o grădină frumoasă

Crea i un decor exterior autentic cu această minunată lampă de perete neagră Philips myGarden. Este fabricată din aluminiu de înaltă calitate și răspândește o lumină albă caldă și economică în încântătoarea dvs. grădină sau terasă.

Experimenta i simplu iluminatul la exterior

• IP44 – rezisten ă la intemperii

Repere

IP44 – rezisten ă la intemperii



Acest senzor PIR Philips este destinat special mediilor exterioare umede. A fost supus unor teste riguroase pentru a se verifica rezistența la apă. Nivelul de protecție IP este descris de cele două cifre: prima se referă la nivelul de protecție la praf, iar a doua la nivelul de protecție la apă. Acest senzor PIR Philips este proiectat cu IP44: este

protejat împotriva stropirii cu apă și este ideal pentru utilizare generală la exterior.

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: Negru
- Material: Aluminiu

Protecția mediului

- Disposal of the product: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Complet rezistent la apă: Da

Grădină

- Grădină: Grădină și curte interioară

Diverse

- Concepută special pentru: Grădină și curte interioară
- Stil: Clasic
- Tip: Lămpi de perete
- EyeComfort: Nu
- Caracteristici suplimentare: Rezistent la apă

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 1,500 kg
- Înălțime: 42,8 cm
- Lungime: 30 cm
- Lățime: 38,1 cm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Alimentare de la rețea: 50 - 60 Hz
- LED: Nu
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: fără bec inclus
- Soclu/fasung: E27
- Puterea becului inclus: -
- Putere maximă a becului de înlocuire: 60 W
- Cod IP: IP44
- Clasa de protecție: Clasa I
- Sursă de lumină înlocuibilă: Da
- Număr de surse de lumină: 1

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8718696169872
- Greutate netă: 1,5 kg
- Greutate brută: 2,2 kg
- Înălțime: 43,3 cm
- Lungime: 27 cm
- Lățime: 27 cm



Data apariției: 2025-03-10
Versiune: 0.298

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com