

# PHILIPS

Lampă de perete Creek  
60 W E27 fără bec

myGarden

Fără bec

Negru

Rezistent la apă



15380/30/16



## Bucura i-vă de o grădină frumoasă

Crea i un punct focal încântător pentru intrarea dvs. cu această lampă neagră de perete cu lumina orientată în sus, din gama Philips myGarden. Este fabricată din aluminiu de înaltă calitate și răspândește o lumină caldă, albă, economică. Tot ceea ce ave i de făcut este să vă bucura i de grădina dvs.

### Înfrumuse a i-vă grădina cu lumină

- Iluminat decorativ de exterior
- Alege i stilul Heritage
- Alege i lămpile de perete pentru exterior
- Aluminiu de înaltă calitate și materiale sintetice de calitate superioară

### Lumina i-vă grădina cu lumină de înaltă calitate

- Economie de energie
- Lumină puternică

### Experimenta i simplu iluminatul la exterior

- Rezistent la intemperii

# Repere

## Iluminat decorativ de exterior

Lumina exterioară poate îmbunătăți aspectul grădinii sau al spa-ului exterior, iluminând caracteristici care atrag privirea, luminând alei cu stil sau creând ambianță perfectă pentru acele seri memorabile cu prietenii și familia. De aceea Philips a creat myGarden, o gamă de corpuri de iluminat de exterior, frumoase, decorative, șic și funcționale, pentru a vă ajuta să valorificați la maximum spațiul exterior în stilul dvs. propriu.

## Alegeți stilul Heritage

Proiectată în Europa, această lampă are o semnătură unică a designului pentru a vă ajuta să creați aspectul spațiului exterior în stilul Heritage.

## Alegeți lămpile de perete pentru exterior

Valorificați la maximum spațiul exterior cu această lampă de perete, perfectă pentru montaj în apropierea ușii de la intrare sau pe pereții terasei.

## Material de înaltă calitate

Această lampă Philips este destinată special spațiilor exterioare. Este rezistentă la uzură și concepută să dureze, astfel încât să vă lumineze grădina noaptea de noapte. Este fabricată din aluminiu de înaltă calitate turnat prin presiune și materiale sintetice de calitate superioară.

## Economie de energie



Această lampă Philips economisește energie în comparație cu sursele de lumină tradiționale, ajutându-vă să economisiți bani cu facturile de energie și să contribuiți la protejarea mediului.

## Lumină puternică

Această lampă de exterior oferă o lumină albă, caldă și puternică. Un fascicul luminos care să vă lumineze grădina sau terasa.

## Rezistent la intemperii



Această lampă de exterior Philips este destinată special mediilor exterioare umede și a fost supusă unor teste riguroase pentru a se verifica rezistența ei la apă. Nivelul de protecție IP este descris de cele două cifre: prima se referă la nivelul de protecție la praf, iar a doua la nivelul de protecție la apă. Această lampă este proiectată cu IP44: este protejată împotriva stropirii cu apă, acest produs este cel mai utilizat și este ideal pentru utilizare generală la exterior.

# Specificații

## Design și finisaj

- Culoare: Negru
- Material: Aluminiu

## Protecția mediului

- Disposal of the product: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

**Caracteristici/accesorii suplimentare incluse**

- Complet rezistent la apă: Da

**Grădină**

- Grădină: Grădină și curte interioară

**Diverse**

- Concepută special pentru: Grădină și curte interioară
- Stil: Clasic
- Tip: Lămpi de perete
- EyeComfort: Nu
- Caracteristici suplimentare: Rezistent la apă

**Dimensiunile și greutatea produsului**

- Greutate netă: 0,633 kg
- Înălțime: 23,5 cm
- Lungime: 17,5 cm
- Lățime: 20 cm

**Service**

- Garanție: 2 ani

**Specificații tehnice**

- Alimentare de la rețea: 50 – 60 Hz
- LED: Nu
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: fără bec inclus
- Soclu/fasung: E27
- Puterea becului inclus: -
- Putere maximă a becului de înlocuire: 60 W
- Cod IP: IP44
- Clasa de protecție: Clasa I
- Sursă de lumină înlocuibilă: Da
- Număr de surse de lumină: 1

**Dimensiunile și greutatea ambalajului**

- EAN/UPC – produs: 8718291443469
- Greutate netă: 0,63 kg
- Greutate brută: 0,88 kg
- Înălțime: 25,9 cm
- Lungime: 18,3 cm
- Lățime: 21,3 cm
- Număr material (12NC): 915002789502



Data apariției: 2024-07-25  
Versiune: 0.324

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)