

PHILIPS

Lampă de perete
Capricorn 5,5 W

myGarden


2700 K

Antracit

Senzor; rezistentă la apă



16456/93/16



Întotdeauna lumină când ajunge i acasă

Lampa de perete pentru exterior în formă de dom Philips Capricorn cu LED, de culoare gri-antracit, este fabricată din aluminiu rezistent turnat sub presiune și dispune de un senzor de mișcare pentru siguranță. Designul în formă de semilună iluminează zonele exterioare cu o puternică lumină albă caldă, dar difuză.

Soluții de iluminat durabile

- Economie de energie
- Lumină LED de înaltă calitate
- Durată de viață îndelungată de până la 25 de ani
- Lumină albă caldă
- Philips oferă o garanție de 5 ani pentru modulul și driverul LED

Concepută pentru grădina ta.

- Senzor de mișcare inclus, pentru confort și siguranță
- IP44 – rezistență la intemperii

Repere

Economie de energie



Această lampă eficientă energetic de la Philips economisește energie în comparație cu sursele de lumină tradiționale, ajutându-vă să economisiți bani la facturile de energie și să contribuiți la protejarea mediului.

Lumină LED de înaltă calitate



Tehnologia cu LED-uri, integrată în această lampă Philips, este o soluție dezvoltată în mod unic de către Philips. Având o aprindere instantanee, aceasta permite o generare optimă a luminii și aduce culori vii în casa ta.

Durată de viață îndelungată



O sursă de lumină în care poți avea încredere. LED-ul care însoțește această lampă Philips va dura până la 25.000 de ore (care echivalează cu 25 de ani în cazul unei utilizări medii de 3 ore/zi, cu un număr de cel puțin 13.000 de cicluri de pornire/oprire). Este atât de comod să te gândești că nu va trebui să te preocupe întreținerea sau înlocuirea becului în timp ce te bucuri de ambianța perfectă din locuința ta.

Lumină albă caldă




Lumina poate avea diverse temperaturi de culoare, indicate în unități numite Kelvin (K). Lămpile cu o valoare Kelvin redusă produc o lumină mai caldă și mai intimă, în timp ce acelea cu o valoare Kelvin mai mare produc o lumină mai rece și mai energizantă. Această lampă Philips oferă o lumină albă, caldă, pentru o atmosferă intimă.

Garantie de 5 ani pentru sistemul LED



Pe lângă garanția standard de 2 ani pentru lampă, Philips oferă o garanție de 5 ani pentru sistemul LED, adică modulul și driverul LED.

Senzor de mișcare inclus



Un senzor de mișcare este inclus pentru a vă întâmpina când vă întoarceți acasă sau a vă anunța atunci când a sosit cineva. Dacă senzorul detectează mișcare, lampa se aprinde automat.

IP44 – rezisten ă la intemperii

Această lampă Philips pentru exterior este concepută special pentru medii exterioare umede. A fost testată riguros pentru a i se asigura rezisten a la apă. Nivelul IP este descris prin două cifre: prima cifră se referă la nivelul de protec ie împotriva prafului, a doua la nivelul de protec ie împotriva apei. Această lampă pentru exterior este

proiectată cu IP44: este protejată împotriva stropirii cu apă. Acest produs este cel mai utilizat și este ideal pentru utilizare în exterior.

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: Antracit
- Material: Aluminii

Protec ia mediului

- Disposal of the product: La sfârșitul duratei de via ă (economice), arunca i produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecin elor poten iale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Garan ie de 5 ani pentru modulul LED: Da
- Complet rezistent la apă: Da
- LED integrat: Da
- Senzor de mișcare: Da

Grădină

- Grădină: Grădină și curte interioară

Diverse

- Concepută special pentru: Grădină și curte interioară
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi de perete
- EyeComfort: Nu
- Caracteristici suplimentare: Senzor, Rezistent la apă

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,490 kg
- Înăl ıme: 21,4 cm
- Lungime: 21,4 cm
- Lă ıme: 7,8 cm

Service

- Garan ie: 2 ani

Specifica ii tehnice

- Durată de via ă de până la: 25.000 ore
- Flux luminos total al instala iei de iluminat: 600 lm
- Alimentare de la re ea: 50 Hz
- LED: Da
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: F
- Puterea becului inclus: 6 W
- Cod IP: IP44
- Clasa de protec ie: Clasa II
- Sursă de lumină înlocuibilă: Nu
- Număr de surse de lumină: 1

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8718696131169
- Greutate netă: 0,49 kg
- Greutate brută: 0,61 kg
- Înăl ıme: 22,1 cm
- Lungime: 8,6 cm
- Lă ıme: 21,6 cm



Data apariției: 2024-11-22
Versiune: 0.406

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com