

# PHILIPS

Stâlp de iluminat  
Stock 5,5 W

myGarden

2700 K

Antracit

Rezistent la apă



16467/93/16



## Bucură-te de o grădină frumoasă cu lumina Philips


Stâlpul de iluminat Philips Stock cu LED, de culoare gri-antracit, este fabricat din aluminiu durabil turnat sub presiune. Designul de tip felinar distribuie lumina la 360°, iluminând astfel din belșug alei și alte spații deschise cu lumină albă caldă și difuză.

### Soluții de iluminat durabile

- Economie de energie
- Lumină LED de înaltă calitate
- Durată de viață îndelungată de până la 25 de ani
- Lumină albă caldă
- Philips oferă o garanție de 5 ani pentru modulul și driverul LED

### Concepută pentru grădina ta.

- IP44 – rezistență la intemperii



# Repere

## Economie de energie



Această lampă eficientă energetic de la Philips economisește energie în comparație cu sursele de lumină tradiționale, ajutându-vă să economisiți bani la facturile de energie și să contribuiți la protejarea mediului.

## Lumină LED de înaltă calitate



Tehnologia cu LED-uri, integrată în această lampă Philips, este o soluție dezvoltată în mod unic de către Philips. Având o aprindere instantanee, aceasta permite o generare optimă a luminii și aduce culori vii în casa ta.

## Durată de viață îndelungată



O sursă de lumină în care poți avea încredere. LED-ul care însoțește această lampă Philips va dura până la 25.000 de ore (care echivalează cu 25 de ani în cazul unei utilizări medii de 3 ore/zi, cu un număr de cel puțin 13.000 de cicluri de pornire/oprire). Este atât de comod să te gândești că nu va trebui să te preocupe întreținerea sau înlocuirea becului în timp ce te bucuri de ambianța perfectă din locuința ta.

## Lumină albă caldă



Lumina poate avea diverse temperaturi de culoare, indicate în unități numite Kelvin (K). Lămpile cu o valoare Kelvin redusă produc o lumină mai caldă și mai intimă, în timp ce acelea cu o valoare Kelvin mai mare produc o lumină mai rece și mai energizantă. Această lampă Philips oferă o lumină albă, caldă, pentru o atmosferă intimă.

## Garantie de 5 ani pentru sistemul LED



Pe lângă garanția standard de 2 ani pentru lampă, Philips oferă o garanție de 5 ani pentru sistemul LED, adică modulul și driverul LED.

## IP44 – rezistență la intemperii



Această lampă Philips pentru exterior este concepută special pentru medii exterioare umede. A fost testată riguros pentru a se asigura rezistența la apă. Nivelul IP este descris prin două cifre: prima cifră se referă la nivelul de protecție împotriva prafului, a doua la nivelul de protecție împotriva apei. Această lampă pentru exterior este proiectată cu IP44: este protejată împotriva stropirii cu apă. Acest produs este cel mai utilizat și este ideal pentru utilizare în exterior.

# Specificații

## Design și finisaj

- Culoare: Antracit
- Material: Aluminiu

## Protecția mediului

- Disposal of the product: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și sănătatea umană.

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Garanție de 5 ani pentru modulul LED: Da
- Complet rezistent la apă: Da
- LED integrat: Da

## Grădină

- Grădină: Grădină și curte interioară

## Diverse

- Conceput special pentru: Grădină și curte interioară
- Stil: Contemporan
- Tip: Stâlpi de iluminat
- EyeComfort: Nu
- Caracteristici suplimentare: Rezistent la apă

## Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 1,410 kg
- Înălțime: 77 cm
- Lungime: 10,4 cm
- Lățime: 10,4 cm

## Service

- Garanție: 2 ani

## Specificații tehnice

- Durată de viață de până la: 25.000 ore
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 600 lm
- Alimentare de la rețea: 50 Hz
- LED: Da
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: F
- Puterea becului inclus: 6 W
- Cod IP: IP44
- Clasa de protecție: Clasa II
- Sursă de lumină înlocuibilă: Nu
- Număr de surse de lumină: 1

## Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8718696131336
- Greutate netă: 1,41 kg
- Greutate brută: 1,64 kg
- Înălțime: 79,1 cm
- Lungime: 11,1 cm
- Lățime: 11,1 cm
- Număr material (12NC): 915005194701



Data apariției: 2024-07-22  
Versiune: 0.359

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)