

PHILIPS


Spoturi/pivoturi încastrate
în sol Moss 3 W

myGarden

2700 K

Inox

Rezistent la apă



17306/47/16



Ilumina i-vă grădina noaptea

Spotul solid încastrat Philips myGarden Moss cu LED, din o el inoxidabil marchează poteci și alei, fără a schimba aspectul grădinii. Materialele de primă clasă și LED-urile Philips de calitate ridicată nu necesită aproape deloc îngrijire, odată ce sunt instalate.

Solu ii de iluminat durabile

- Economie de energie
- Lumină LED de înaltă calitate
- Durată de via ă îndelungată de până la 15 de ani
- Lumină albă caldă
- Philips oferă o garan ie de 5 ani pentru modulul și driverul LED

Concepută pentru grădina ta.

- IP67 – rezisten ă la intemperii

Repere

Economie de energie



Această lampă eficientă energetic de la Philips economisește energie în comparație cu sursele de lumină tradiționale, ajutându-vă să economisiți bani la facturile de energie și să contribuiți la protejarea mediului.

Lumină LED de înaltă calitate



Tehnologia cu LED-uri, integrată în această lampă Philips, este o soluție dezvoltată în mod unic de către Philips. Având o aprindere instantanee, aceasta permite o generare optimă a luminii și aduce culori vii în casa ta.

Durată de viață îndelungată



O sursă de lumină în care poți avea încredere. LED-urile integrate, utilizate în acest corp de iluminat Philips vor dura până la 15,000 de ore (care echivalează cu 15 de ani în cazul unei utilizări medii de 3 ore/zi, cu un număr de cel puțin 13,000 de cicluri de pornire/oprire). Este atât de comod să te gândești că nu va trebui să te preocupe întreținerea sau de înlocuirea becului în timp ce te bucuri de ambianța perfectă în locuința ta.

Lumină albă caldă



Lumina poate avea diverse temperaturi de culoare, indicate în unități numite Kelvin (K). Lămpile cu o valoare Kelvin redusă produc o lumină mai caldă și mai intimă, în timp ce acelea cu o valoare Kelvin mai mare produc o lumină mai rece și mai energizantă. Această lampă Philips oferă o lumină albă, caldă, pentru o atmosferă intimă.

Garantie de 5 ani pentru sistemul LED



Pe lângă garanția standard de 2 ani pentru lampă, Philips oferă o garanție de 5 ani pentru sistemul LED, adică modulul și driverul LED.

IP67 – rezistență la intemperii



Această lampă de exterior Philips este destinată special mediilor exterioare umede. A fost testată riguros pentru a se verifica rezistența la apă. Nivelul de protecție IP este descris de cele două cifre: prima se referă la nivelul de protecție la praf, iar a doua la nivelul de protecție la apă. Această lampă este proiectată cu IP67: este protejată împotriva scufundării temporare în apă și este ideală pentru iluminarea aleilor și a căilor de acces auto. Puteți chiar circula peste aceasta.

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: Inox
- Material: O el inoxidabil

Protecția mediului

- Disposal of the product: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențial negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Garanție de 5 ani pentru modulul LED: Da
- Spot reglabil: Nu
- Complet rezistent la apă: Da
- LED integrat: Da

Grădină

- Grădină: Grădină și curte interioară

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 90

Diverse

- Concepută special pentru: Grădină și curte interioară
- Stil: Contemporan
- Tip: Spoturi/pivoturi încastrate în sol
- EyeComfort: Nu
- Caracteristici suplimentare: Rezistent la apă

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,32 kg
- Lungime de tăiere: 10,5 cm
- Lățime de tăiere: 10,5 cm
- Lungime: 11,4 cm
- Distanță de încastare: 11,5 cm
- Lățime: 11,4 cm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Durată de viață de până la: 25.000 ore
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 270
- Culoare lumină: 2700
- Alimentare de la rețea: 220-240
- LED: Da
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: F
- Puterea becului inclus: 3 W
- Cod IP: IP67
- Clasa de protecție: Clasa II
- Sursă de lumină înlocuibilă: Nu
- Număr de surse de lumină: 1

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8718696120606
- Greutate netă: 0,32 kg
- Greutate brută: 0,37 kg
- Înălțime: 12,8 cm
- Lungime: 12,3 cm
- Lățime: 12,3 cm
- Număr material (12NC): 915004498701



Data apariției: 2024-07-22
Versiune: 0.454

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com