

# PHILIPS

Lampă de perete Shovel  
42 W E27 fără bec

myGarden

Fără bec

Inox

Rezistent la apă



17335/47/PN



## Bucură-te de o grădină frumoasă cu lumina Philips

Lampa de perete Philips Shovel, fabricată din o el inoxidabil, adaugă stil și valoare peretelui dvs. Aceasta distribuie lumina pe verticală, pentru un efect uimitor de perdea luminoasă. Tot ceea ce aveți de făcut este să vă bucurați de grădina dvs.

### Aduceți designul în grădina dvs.

- O el inoxidabil de calitate înaltă și materiale sintetice de calitate superioară

### Caracteristici speciale

- Instalare simplă
- Rezistent la intemperii

### Bucurați-vă de viața în aer liber

- Creați o atmosferă modernă și primitoare

# Repere

## Material de înaltă calitate

Această lampă Philips este destinată special spațiilor exterioare. Este rezistentă la uzură și concepută să dureze, astfel încât să vă lumineze grădina noaptea de noapte. Este fabricată din oțel inoxidabil și materiale sintetice de calitate superioară.

## Instalare simplă



Instalarea unui corp de iluminat poate fi uneori dificilă, dar la această lampă de exterior Philips poți fi sigur că am acordat atenție deosebită facilitării și simplificării acestui aspect pentru tine. Acest articol este livrat cu o cheie Torx pentru utilizare în timpul instalării.

## Rezistent la intemperii



Această lampă de exterior Philips este destinată special mediilor exterioare umede și a fost supusă unor teste riguroase pentru a se verifica rezistența ei la apă. Nivelul de protecție IP este descris de cele două cifre: prima se referă la nivelul de protecție la praf, iar a doua la nivelul de protecție la apă. Această lampă este proiectată cu IP44: este protejată împotriva stropirii cu apă, acest produs este cel mai utilizat și este ideal pentru utilizare generală la exterior.

## Creați o atmosferă modernă

Această lampă de perete pentru exterior este concepută pe baza ultimelor tendințe și stiluri de viață pentru a se potrivi fără efort în spații exterioare și pentru a defini ambianța pe care și-a dorit-o întotdeauna.

# Specificații

## Design și finisaj

- Culoare: Inox
- Material: Oțel inoxidabil

## Protecție la mediul înconjurător

- Disposal of the product: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și sănătatea umană.

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Complet rezistent la apă: Da

## Grădina

- Grădina: Grădina și curte interioară

## Diverse

- Concepută special pentru: Grădina și curte interioară
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi de perete
- EyeComfort: Nu
- Caracteristici suplimentare: Rezistent la apă

## Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,295 kg
- Înălțime: 12,7 cm
- Lungime: 14,7 cm
- Lățime: 15,5 cm

**Service**

- Garan ie: 2 ani

**Specifica ii tehnice**

- Alimentare de la re ea: 50 - 60 Hz
- LED: Nu
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: fără bec inclus
- Soclu/fassung: E27
- Puterea becului inclus: -
- Putere maximă a becului de înlocuire: 42 W
- Cod IP: IP44
- Clasa de protec ie: Clasa II
- Sursă de lumină înlocuibilă: Da
- Număr de surse de lumină: 1

**Dimensiunile și greutatea ambalajului**

- EAN/UPC - produs: 8718696153901
- Greutate netă: 0,3 kg
- Greutate brută: 0,4 kg
- Înăl ime: 17,1 cm
- Lungime: 13,6 cm
- Lă ime: 15,6 cm
- Număr material (12NC): 915005301601



Data apariției: 2024-07-21  
Versiune: 0.322

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)