

PHILIPS

Lampă de perete Astilbe
42 W E27 fără bec

myGarden

Fără bec

Negru

Rezistent la apă



17380/30/PN



Bucură-te de o grădină frumoasă cu lumina Philips

Lampa de perete din aluminiu Astilbe de la Philips adaugă stil și valoare peretelui dvs. Aceasta distribuie lumina în 4 direcții pentru un efect uimitor de perdea luminoasă. Tot ceea ce aveți de făcut este să vă bucurați de grădina dvs.

Proiectate pentru utilizare în exterior

- Aluminiu de înaltă calitate și materiale sintetice de calitate superioară

Caracteristici speciale

- Rezistent la intemperii

Bucurați-vă de viața în aer liber

- Creați o atmosferă modernă și primitoare

Repere

Material de înaltă calitate

Această lampă Philips este destinată special spa iilor exterioare. Este rezistentă la uzură și concepută să dureze, astfel încât vă va lumina grădina noapte de noapte. Este fabricată din aluminiu de înaltă calitate turnat prin presiune și materiale sintetice de calitate superioară.

Creați o atmosferă modernă

Această lampă de perete pentru exterior este concepută pe baza ultimelor tendințe și stiluri de viață pentru a se potrivi fără efort în spații exterioare și pentru a defini ambianța pe care și-ați dorit-o întotdeauna.

Rezistent la intemperii



Această lampă de exterior Philips este destinată special mediilor exterioare umede și a fost supusă unor teste riguroase pentru a se verifica rezistența ei la apă. Nivelul de protecție IP este descris de cele două cifre: prima se referă la nivelul de protecție la praf, iar a doua la nivelul de protecție la apă. Această lampă este proiectată cu IP44: este protejată împotriva stropirii cu apă, acest produs este cel mai utilizat și este ideal pentru utilizare generală la exterior.

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: Negru
- Material: Aluminiu

Protecția mediului

- Disposal of the product: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Complet rezistent la apă: Da

Grădină

- Grădină: Grădină și curte interioară

Diverse

- Concepută special pentru: Grădină și curte interioară
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi de perete
- EyeComfort: Nu
- Caracteristici suplimentare: Rezistent la apă

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,505 kg
- Înălțime: 17,5 cm
- Lungime: 17,8 cm
- Lățime: 17,8 cm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Alimentare de la rețea: 50 – 60 Hz
- LED: Nu
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: fără bec inclus
- Soclu/fasung: E27
- Puterea becului inclus: -
- Putere maximă a becului de înlocuire: 42 W
- Cod IP: IP44
- Clasa de protecție: Clasa II
- Sursă de lumină înlocuibilă: Da
- Număr de surse de lumină: 1

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8718696165829
- Greutate netă: 0,51 kg
- Greutate brută: 0,65 kg
- Înălțime: 18,9 cm
- Lungime: 18,1 cm
- Lățime: 18,1 cm
- Număr material (12NC): 915005553201



Data apariției: 2024-07-21
Versiune: 0.449

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com