

# PHILIPS

Stâlp de iluminat Utrecht  
20 W E27 P45 fără bec

myGarden

Fără bec

Inox

Rezistent la apă

17469/47/PN



## Bucura i-vă de o grădină frumoasă prin intermediul luminii

Acest stâlp exterior Philips Utrecht are un design elegant din o el inoxidabil. Creează o strălucire difuză pentru grădina dumneavoastră și dă viață zonelor sociale cu o lumină de calitate superioară.

### Aduce i designul în grădina dvs.

- O el inoxidabil de calitate superioară

### Potrivi i-vă stilul exterior

- Proiectat pentru utilizare în exterior - rezistență la apă IP44

### Proiectate pentru utilizare în exterior

- Alege i stâlpii de iluminat pentru exterior

### Caracteristici speciale

- Ușor de setat pentru fiecare destinație

### Înfrumusește i-vă grădina cu lumină

- Iluminat decorativ de exterior

# Repere

## Material de o calitate deosebită

Această lampă Philips este fabricată special pentru spa iile exterioare. Este rezistentă la uzură și concepută să dureze, astfel încât vă va lumina grădina noapte de noapte. Este fabricată din o el inoxidabil de calitate superioară.

## Proiectat pentru utilizarea în exterior

Această lampă Philips pentru exterior este concepută special pentru medii exterioare umede. A fost testată riguros pentru a i se asigura rezisten a la apă. Nivelul IP este descris prin două cifre: prima cifră se referă la nivelul de protec ie împotriva prafului, iar a doua la nivelul de protec ie împotriva apei. Această lampă pentru exterior este proiectată cu IP44: este protejată împotriva stropirii cu apă. Acest produs este cel mai folosit și este ideal pentru utilizare în exterior.

## Alege i stâlpii de iluminat.

Valorifica i spa iul exterior cu acest stâlp de iluminat, perfect pentru iluminarea grădinii dvs, a marginii terasei sau a pune în valoare aleile și căile de acces auto.

## Ușor de setat

### Iluminat decorativ de exterior

Lumina exterioară poate îmbunătă i aspectul grădinii sau al spa iului exterior, iluminând caracteristici care atrag privirea, luminând alei cu stil sau creând ambian a perfectă pentru acele seri memorabile cu prietenii și familia. De aceea Philips a creat myGarden, o gamă de corpuri de iluminat de exterior, frumoase, decorative, șic și func ionale, pentru a vă ajuta să valorifica i la maximum spa iul exterior în stilul dvs. propriu.

# Specificații

## Design și finisaj

- Culoare: Inox
- Material: O el inoxidabil

## Protec ia mediului

- Disposal of the product: La sfârșitul duratei de via ă (economice), arunca i produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecin elor poten iale negative pentru mediu și sănătatea umană.

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Complet rezistent la apă: Da

## Grădină

- Grădină: Grădină și curte interioară

## Diverse

- Concepută special pentru: Grădină și curte interioară
- Stil: Contemporan
- Tip: Stâlpi de iluminat
- EyeComfort: Nu
- Caracteristici suplimentare: Rezistent la apă

## Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,705 kg
- Înăl ıme: 80 cm
- Lungime: 12 cm
- Lă ıme: 12 cm

## Service

- Garan ie: 2 ani

### Specificații tehnice

- Alimentare de la rețea: Interval 220 V – 240 V, 50 – 60 Hz
- LED: Nu
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: fără bec inclus
- Soclu/fassung: E27
- Puterea becului inclus: -
- Putere maximă a becului de înlocuire: 20 W
- Cod IP: IP44
- Clasa de protecție: Clasa I
- Sursă de lumină înlocuibilă: Da
- Număr de surse de lumină: 1



Data apariției: 2024-06-15  
Versiune: 0.385

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)