

# PHILIPS

Lampă de perete Calgary  
60 W E27 fără bec

myGarden

Fără bec

Antracit

Rezistent la apă

17479/93/PN



## Ilumina i-vă intrarea

Lampa de perete cilindrică Philips Calgary cu aspect de antracit dă o tentă modernă peretelui dumneavoastră. Se aprinde și luminează intrarea cu lumină difuză și caldă.

### Aduce i designul în grădina dvs.

- Alege i stilul contemporan
- Alege i lămpile de perete pentru exterior

### Potrivii i-vă stilul exterior

- Proiectat pentru utilizare în exterior - rezisten ă la apă IP44

### Caracteristici speciale

- Ușor de setat pentru fiecare destina ie

### Înfrumuse a i-vă grădina cu lumină

- Iluminat decorativ de exterior

# Repere

## Alege i stilul contemporan

Proiectată în Europa, această lampă are o semnătură unică a designului pentru a vă ajuta să crea i aspectul spa iului exterior în stilul contemporan.

## Alege i lămpile de perete pentru exterior

Valorifica i la maximum spa iul exterior cu această lampă de perete, perfectă pentru montaj în apropierea ușii de la intrare sau pe pere ii terasei.

## Proiectat pentru utilizarea în exterior

Această lampă Philips pentru exterior este concepută special pentru medii exterioare umede. A fost testată riguros pentru a i se asigura rezisten a la apă. Nivelul IP este descris prin două cifre: prima cifră se referă la nivelul de protec ie împotriva prafului, iar a doua la nivelul de protec ie împotriva apei. Această lampă pentru exterior este proiectată cu IP44: este protejată împotriva stropirii cu apă. Acest produs este cel mai folosit și este ideal pentru utilizare în exterior.

## Ușor de setat

### Iluminat decorativ de exterior

Lumina exterioară poate îmbunătă i aspectul grădinii sau al spa iului exterior, iluminând caracteristici care atrag privirea, luminând alei cu stil sau creând ambian a perfectă pentru acele seri memorabile cu prietenii și familia. De aceea Philips a creat myGarden, o gamă de corpuri de iluminat de exterior, frumoase, decorative, șic și func ionale, pentru a vă ajuta să valorifica i la maximum spa iul exterior în stilul dvs. propriu.

# Specificații

## Design și finisaj

- Culoare: Antracit
- Material: Sticlă, O el inoxidabil

## Protec ia mediului

- Disposal of the product: La sfârșitul duratei de via ă (economice), arunca i produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecin elor poten iale negative pentru mediu și sănătatea umană.

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Complet rezistent la apă: Da

## Grădină

- Grădină: Grădină și curte interioară

## Diverse

- Concepută special pentru: Grădină și curte interioară
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi de perete
- EyeComfort: Nu
- Caracteristici suplimentare: Rezistent la apă

## Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,875 kg
- Înăl ıme: 15,5 cm
- Lungime: 14 cm
- Lă ıme: 10 cm

## Service

- Garan ie: 2 ani

## Specifica ii tehnice

- Alimentare de la re ea: Interval 220 V – 240 V, 50 – 60 Hz
- LED: Nu
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: fără bec inclus
- Soclu/fasung: E27
- Puterea becului inclus: –
- Putere maximă a becului de înlocuire: 60 W
- Cod IP: IP44
- Clasa de protec ie: Clasa II
- Sursă de lumină înlocuibilă: Da
- Număr de surse de lumină: 1

## Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8718696176825
- Greutate netă: 0,79 kg
- Greutate brută: 0,85 kg
- Înăl ıme: 16,5 cm
- Lungime: 11 cm
- Lă ıme: 14,5 cm
- Număr material (12NC): 915006003501



Data apariției: 2024-06-15  
Versiune: 0.191

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)