


PHILIPS

Spoturi de plafon/
perete Paisley, 2

Spoturi pentru tavan/
perete

Fără bec

Alb



50572/31/PN



Trăiește cu bucurie momentul

Această gamă my Living Contemporary de la Philips este o gamă de spoturi cu siluete elegante și lumină de înaltă calitate care se potrivește gusturilor, tendințelor și stilurilor de viață de astăzi.

Caracteristici speciale

- Spot reglabil
- Fasciculul luminos perfect pentru iluminare de accent

Proiectată pentru biroul dvs. de acasă

- Pentru orice cameră din casa dvs.
- Forme naturale și care pot fi recunoscute

Concepută pentru camera de zi și dormitor

- Materiale de calitate înaltă



Repere

Spot reglabil



Direc ionala i lumina în zona dorită prin simpla rotire sau înclinare a spotului.

Perfect pentru iluminatul de eviden iere

Fascicul luminos perfect pentru iluminare de accentuare. Acest spot luminos Philips dispune de un fascicul luminos perfect pentru o lumină de accentuare (becul GU10 nu este inclus). Cu acesta po i scoate în eviden ă orice detaliu sau articol din locuin a ta.

Pentru orice cameră din casa dvs.

Complet func ional și, în același timp, foarte elegant, acest spot luminos Philips va aduce o notă decorativă camerelor din casa dvs.

Forme naturale și care pot fi recunoscute

Tranzi iile fine și liniile curbate definesc aspectul fără vârstă al spoturilor myLiving de la Philips. Practice și elegante, spoturile myLiving sunt neagresive și se integrează perfect într-un interior contemporan.

Materiale de calitate înaltă

Această lampă este sculptată din modele stratificate cu materiale de înaltă calitate și cu finisaje superioare. Acestea asigură un produs rezistent și durabil, care î i va îmbunătă i locuin a pentru mul i ani de acum înainte.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior

Design și finisaj

- Culoare: Alb
- Material: Metal

Protec ia mediului

- Disposal of the product: La sfârșitul duratei de via ă (economice), arunca i produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecin elor poten iale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Spot reglabil: Da
- Montare click!FIX: Da

Diverse

- Concepută special pentru: Dormitor, Camera de zi, Sufragerie, Bucătărie, Birou de acasă, Hol
- Stil: Contemporan
- Tip: Spoturi pentru tavan/perete
- EyeComfort: Nu

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,645 kg
- Înăl ime: 9,2 cm
- Lungime: 24 cm
- Lă ime: 11,8 cm

Service

- Garan ie: 2 ani

Specifica ii tehnice

- Flux luminos total al instala iei de iluminat: No bulb included
- Alimentare de la re ea: CA 220-240
- LED: Nu
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: fără bec inclus
- Soclu/fasung: GU10
- Puterea becului inclus: 5.5W
- Putere maximă a becului de înlocuire: 5.5 W
- Cod IP: IP20
- Clasa de protec ie: Clasa I

- Sursă de lumină înlocuibilă: Da
- Număr de surse de lumină: 2

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8718696164662
- Greutate netă: 0,65 kg
- Greutate brută: 0,85 kg
- Înăl ime: 11,7 cm
- Lungime: 11,3 cm
- Lă ime: 33,4 cm
- Număr material (12NC): 915005529501



Data apariției: 2024-06-17
Versiune: 0.538

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com